


12 11 180

Szczypce do ściągania izolacji z nożami kształtowymi



- Z wymiennymi nożami do cięcia 4 lub 6 różnych przekrojów przewodów
- Dzięki szlifowanym nożom kształtowym nie uszkodzają żyły, precyzyjnie usuwają izolację nawet z przewodów cienkożyłowych
- Podczas usuwania izolacji przewód jest przytrzymywany przez szczęki zaciskowe
- Z regulowanym ogranicznikiem długości zdejmowanej izolacji zapewniającym powtarzalność wyników pracy
- Sprężyna powoduje powrót szczypiec do pozycji wyjściowej
- Korpus szczypiec: aluminium
- Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr art. | 12 11 180 |
| EAN | 4003773000792 |
| Szczypce | lakierowana w kolorze czarnym |
| Rękojeści | Z nasadkami z tworzywa sztucznego |
| Zakres pracy (średnica) Ø mm | 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0 |
| Długość mm | 180 |
| Masa netto g | 368 |



Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Części zamienne

| Nr art. | EAN | |
|--------------|---------------|---|
| 12 19 180 | 4003773022145 | 1 para zapasowych ostrzy do 12 11 180 z nożami kształtowymi |
| 12 19 180 04 | 4003773052876 | Uchwyt izolacyjny (4) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 06 | 4003773052890 | Płyta prowadząca (6) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 07 | 4003773052906 | Łącznik (7) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 08 | 4003773052913 | Sworzeń (8) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 09 | 4003773052920 | Śruba (9) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 10 | 4003773052937 | Sprężyna skrętna (10) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 11 | 4003773052944 | Podkładka (11) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 12 | 4003773052951 | do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 13 | 4003773052968 | Sprężyna rozwierająca (13) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 14 | 4003773052975 | Śruba przegubowa (14) do 12 11/21 .. |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| 12 19 180 15 | 4003773052982 | Nasadki rękojeści (15) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 16 | 4003773052999 | Dźwignia zatrzymująca (16) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 17 | 4003773053002 | Sworzeń do dźwigni zatrzymującej (17) do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 22 | 4003773053057 | do 12 11/21 .. |
| 12 19 180 23 | 4003773053064 | Śruby nastawcze i mocujące (20-21) do 12 11/21 .. |