

DYMO®

LabelWriter™ 450

PROFESSIONELLER ETIKETTENDRUCKER FÜR PC ODER MAC®

- Sparen Sie Zeit - drucken Sie bis zu 51 Etiketten pro Minute*
- Keine teure Tinte oder Toner erforderlich - nutzt die Thermodrucktechnik
- Erstellen Sie individuelle Etiketten mit mehr als 60 Etikettenstilen und Layouts
- Druckt kristallklare Grafiken und Barcodes mit 600 x 300 dpi Auflösung
- Ersparen Sie sich Abfall und Stress - drucken Sie exakte Mengen von Etiketten & erstellen Sie über DYMO® Connect Etiketten direkt aus dem Text in Microsoft® Word, Excel® Outlook® & Google Contacts®
- Laden Sie für noch mehr Funktionen die kostenlose DYMO® Connect App für Desktop und mobile Geräte herunter



* 4-zeilige Adressetiketten



Einzelgerät umfasst:

- LabelWriter 450
- Adressetiketten auf Startrollen
- Netzteil
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*



Kurzspezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	134 x 187 x 127 mm
Gewicht	1,3 kg
Mac®/PC-kompatibel	Ja, über DYMO® Connect
Max. Etikettenbreite	58,42 mm
Auflösung	600 x 300 dpi
Drucksystem	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	51 Etiketten/min.*
Barcodes	Ja
Stromquelle	Netzadapterkabel
Netzwerk	Print Server separat erhältlich
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MENGE	EAN	Kundenpreis
S0838770	LabelWriter 450	Stück	14,0	27,0	16,3	1	3501170838778	

* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite

LW Standardetiketten

Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke

Etikettentyp	Beschreibung	Produktcode	Größe (mm)	Rollen/Karton	Etiketten/Rollen	Haftung	Material
Post	Standardadressetiketten	S0722370	28 x 89	2	130	Permanent	Papier
	Standardadressetiketten	S0722360	28 x 89	24	130	Permanent	Papier
	Standardadressetiketten	2093091	28 x 89	12	130	Permanent	Papier
	Etiketten in sortierten Farben	S0722380	28 x 89	2	130	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722400	36 x 89	2	260	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722390	36 x 89	24	260	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	2093093	36 x 89	12	240	Permanent	Papier
	Große Adressetiketten	S0722410	36 x 89	1	260	Permanent	Transparenter Kunststoff
	Große Absenderetiketten	S0722520	25 x 54	1	500	Permanent	Papier
Versand	Versandetiketten / Namensschilder	S0722430	54 x 101	1	220	Permanent	Papier
	Versandetiketten auf Großvolumenrolle	S0947420	102 x 59	2	575	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder	2093092	54 x 101	6	220	Permanent	Papier
	Versandetiketten / Namensschilder	S0722420	54 x 101	12	220	Permanent	Papier
	Extra große Absenderetiketten	S0904980	104 x 159	1	220	Permanent	Papier
Mehrzweck	Mehrzwecketiketten	S0722530	13 x 25	1	1000	Ablösbar	Papier
	Quadratische Mehrzwecketiketten	S0929120	25 x 25	1	750	Ablösbar	Papier
	Mehrzwecketiketten	S0722550	19 x 51	1	500	Ablösbar	Papier
	Mehrzwecketiketten	S0722540	57 x 32	1	1000	Ablösbar	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	S0722440	54 x 70	1	320	Permanent	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	2093094	32 x 57	6	1000	Permanent	Papier
	Große Mehrzwecketiketten	2093095	32 x 57	12	1000	Permanent	Papier
Spezialetiketten	Etiketten für Hängeregister	S0722460	12 x 50	1	220	Permanent	Papier
	Aktenordner-Etiketten, klein	S0722470	38 x 190	1	110	Permanent	Papier
	Aktenordner-Etiketten, groß	S0722480	59 x 190	1	110	Permanent	Papier
	Kleine Namensschilder	S0722560	41 x 89	1	300	Ablösbar	Papier
	Terminkarten / Namensschilder	S0929100	51 x 89	1	300	Nicht klebend	Papier

LW-Hochleistungsetiketten

Reißfeste, beschichtete Etiketten aus Polypropylen mit extra starkem Klebstoff, der Abrieb kann bei herkömmlichen Reinigungsmitteln und einem weiten Temperaturbereich standhalten – ideal für Regale, Lagerhaltung und Leitsysteme.



Etikettentyp	Beschreibung	Produktcode	Größe (mm)	Rollen/Karton	Etiketten/Rollen	Haftung	Material
Langlebig	LW-Hochleistungsetiketten	1933081	25 x 89	1	350	Permanent	Beschichtetes Polypropylen
	LW-Hochleistungsetiketten	1933083	25 x 25	2	850	Permanent	Beschichtetes Polypropylen
	LW-Hochleistungsetiketten	1933084	57 x 32	1	800	Permanent	Beschichtetes Polypropylen
	LW-Hochleistungsetiketten	1933085	19 x 64	2	450	Permanent	Beschichtetes Polypropylen
	LW-Hochleistungsetiketten (nur 4XL)	1933086	104 x 159	1	200	Permanent	Beschichtetes Polypropylen
	LW-Hochleistungsetiketten	1933087	59 x 190	1	170	Permanent	Beschichtetes Polypropylen
	LW-Hochleistungsetiketten	1933088	59 x 102	1	300	Permanent	Beschichtetes Polypropylen
	LW-Hochleistungsetiketten	1976411	25 x 54	1	160	Permanent	Beschichtetes Polypropylen

Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.