



# 2442P

Artikel Nr.: 2442P

Flachzange




Zangen für Fein- und Standardelektronik



Optimale ergonomische Form der Griffe für hohen Komfort



Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher



source images

## Langlebigkeit - Die längsten Standzeiten auf dem Markt.

Die Weller Erem Serie 2400 MagicSense ist eine Serie mittelgroßer Präzisionsschneider, die Robustheit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit vereint. Eine große Auswahl an Kopfformen für Präzisionsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Die optimierte ergonomische Form der Serie 2400 MagicSense verhindert die Ermüdung der Hand. Für eine extrem hohe Lebensdauer werden diese Schneider aus optimierten, induktionsgehärteten Schneidkanten mit bis zu 64–65 HRC hergestellt. Für die Schneidkanten wird ein spezieller Werkzeugstahl verwendet. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

## LANGLEBIGKEIT

Die längsten Standzeiten auf dem Markt

**+ Qualität**  
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig

**+ Präzision**  
Erlebe präzises Greifen und Abkanten mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel

**+ 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen**  
Das Magic Spring™ -Design ermöglicht maximal Standzeiten bei konstanter Federkraft

**+ Komfort, Sicherheit und Griffigkeit**  
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps (Maximum Opening Stop)

**EGB Sicher**  
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen



weller-tools.com

**Weller**  
Erem



PRECISION  
TOOLS



**Technical Data**

Länge mm	146
Backenlänge in mm	33.2
Kopfbreite mm	11
Kopfdicke mm	6
Breite der Spitzen in mm	3.4
Gesamthöhe der 2 Spitzen in mm	1.2
Länge Inch	5.748
Backenlänge in Inch	1.307
Kopfbreite Inch	0.433
Kopfdicke Inch	0.24
Breite der Spitzen in Inch	0.134
Gesamthöhe der 2 Spitzen in Inch	0.047
ESD sicher	on
Anwendungen Erem	Labortechnik
Material	Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht in g	78.5
Gewicht in oz	2.769