

Schutzkt.-Tischsteckdosen

wiederanschliessbar!

Farbschlüssel:
ws = weiß
sw = schwarz

Maße in mm:
Länge = L
Breite = B
Höhe = H

nach DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04

doppelter
Schutzleiter



L = 160 B = 56 H = 41



L = 202 B = 56 H = 41



L = 202 B = 56 H = 41



L = 244 B = 56 H = 41



L = 244 B = 56 H = 41



L = 286 B = 56 H = 41



L = 286 B = 56 H = 41



L = 328 B = 56 H = 41

Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr.	Länge m	Farbe	EDV-Code
Dreifach	3400	ws		03400.0000.01.000
	3400	sw		03400.0000.02.000
mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5	3410/1,4	ws		03410.0000.01.014
	3410/1,4	sw		03410.0000.02.014
H05VV-F 3G1,5	3415/3,0	ws		03415.0000.01.030
	3415/3,0	sw		03415.0000.02.030
H05VV-F 3G1,5	3415/5,0	ws		03415.0000.01.050
	3415/5,0	sw		03415.0000.02.050
Dreifach mit 2pol. Schalter beleuchtet	3400S	ws		03400.0S00.01.000
	3400S	sw		03400.0S00.02.000
mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5	3410S/1,4	ws		03410.0S00.01.014
	3410S/1,4	sw		03410.0S00.02.014
H05VV-F 3G1,5	3415S/3,0	ws		03415.0S00.01.030
	3415S/3,0	sw		03415.0S00.02.030
H05VV-F 3G1,5	3415S/5,0	ws		03415.0S00.01.050
	3415S/5,0	sw		03415.0S00.02.050
Vierfach	4400	ws		04400.0000.01.000
	4400	sw		04400.0000.02.000
mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5	4410/1,4	ws		04410.0000.01.014
	4410/1,4	sw		04410.0000.02.014
H05VV-F 3G1,5	4415/3,0	ws		04415.0000.01.030
	4415/3,0	sw		04415.0000.02.030
H05VV-F 3G1,5	4415/5,0	ws		04415.0000.01.050
	4415/5,0	sw		04415.0000.02.050
Vierfach mit 2pol. Schalter beleuchtet	4400S	ws		04400.0S00.01.000
	4400S	sw		04400.0S00.02.000
mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5	4410S/1,4	ws		04410.0S00.01.014
	4410S/1,4	sw		04410.0S00.02.014
H05VV-F 3G1,5	4415S/3,0	ws		04415.0S00.01.030
	4415S/3,0	sw		04415.0S00.02.030
H05VV-F 3G1,5	4415S/5,0	ws		04415.0S00.01.050
	4415S/5,0	sw		04415.0S00.02.050
Fünffach	5400	ws		05400.0000.01.000
	5400	sw		05400.0000.02.000
mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5	5410/1,4	ws		05410.0000.01.014
	5410/1,4	sw		05410.0000.02.014
H05VV-F 3G1,5	5415/3,0	ws		05415.0000.01.030
	5415/3,0	sw		05415.0000.02.030
H05VV-F 3G1,5	5415/5,0	ws		05415.0000.01.050
	5415/5,0	sw		05415.0000.02.050
Fünffach mit 2pol. Schalter beleuchtet	5400S	ws		05400.0S00.01.000
	5400S	sw		05400.0S00.02.000
mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5	5410S/1,4	ws		05410.0S00.01.014
	5410S/1,4	sw		05410.0S00.02.014
H05VV-F 3G1,5	5415S/3,0	ws		05415.0S00.01.030
	5415S/3,0	sw		05415.0S00.02.030
H05VV-F 3G1,5	5415S/5,0	ws		05415.0S00.01.050
	5415S/5,0	sw		05415.0S00.02.050
Sechsfach	6400	ws		06400.0000.01.000
	6400	sw		06400.0000.02.000
mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5	6410/1,4	ws		06410.0000.01.014
	6410/1,4	sw		06410.0000.02.014
H05VV-F 3G1,5	6415/3,0	ws		06415.0000.01.030
	6415/3,0	sw		06415.0000.02.030
H05VV-F 3G1,5	6415/5,0	ws		06415.0000.01.050
	6415/5,0	sw		06415.0000.02.050
Sechsfach mit 2pol. Schalter beleuchtet	6400S	ws		06400.0S00.01.000
	6400S	sw		06400.0S00.02.000
mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5	6410S/1,4	ws		06410.0S00.01.014
	6410S/1,4	sw		06410.0S00.02.014
H05VV-F 3G1,5	6415S/3,0	ws		06415.0S00.01.030
	6415S/3,0	sw		06415.0S00.02.030
H05VV-F 3G1,5	6415S/5,0	ws		06415.0S00.01.050
	6415S/5,0	sw		06415.0S00.02.050

mit eingebautem Teppichbodenbrennschutz

Winkelsteckerkontakt-Anordnung




90°




Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. Länge in m (z. B. 1,4 = 1,4 m) und Farbe	EDV-Code	
Dreifach Längsform ohne Zuleitung	2015 ws	02015.0000.01.000	
	2015 sw	02015.0000.02.000	
	2015 gr	02015.0000.03.000	
	2015 br	02015.0000.04.000	
	Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2021/1,4 ws	02021.0000.01.014
		2021/1,4 sw	02021.0000.02.014
		2021/1,4 gr	02021.0000.03.014
		2021/1,4 br	02021.0000.04.014
Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2521 3 u. 5 m	siehe aktuelle Preisliste	
Die besondere Tisch-Steckdose, für robusten Gebrauch:	Mit Montageösen für ortsfeste Verwendung. Z. B. für Haus, Werkstatt, Baubuden, Hobbyräume, Gaststätten, Camping, überall dort, wo es um eine einfache, sichere und zweckmäßige Mehrfach-Stromverteilung geht.		
	Dreifach Längsform ohne Zuleitung	2015 ö ws	02015.0E00.01.000
		2015 ö gr	02015.0E00.03.000
	Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2021 ö/1,4 ws	02021.0E00.01.014
		2021 ö/1,4 gr	02021.0E00.03.014
Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2521 ö 3 u. 5 m	siehe aktuelle Preisliste	
Vierfach Viereckform (ohne Teppichbodenbrennschutz) ohne Zuleitung	2011 ws	02011.0000.01.000	
	2011 gr	02011.0000.03.000	
	mit Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2023/1,4 ws	02023.0000.01.014
		2023/1,4 gr	02023.0000.03.014
	Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mit Wandstecker DIN 49441, R2	2523 3 u. 5 m	siehe aktuelle Preisliste

Farbschlüssel:
ws = weiß
sw = schwarz
br = braun
gr = grau-RAL 7035


Maße in mm:



L = 158
B = 60
H = 44




L = 178
B = 60
H = 44



L = 110
B = 110
H = 44



Verpackung: Tischsteckdosen mit Leitung einzeln im Klarsichtbeutel mit Sattelletikett.
Versandkarton 25-50 Stück.



L = 280
B = 60
H = 42


mit 2pol. Schalter beleuchtet, 5fach
ohne Zuleitung



5500	be/br	05500.0000.07.000
5500	ws	05500.0000.01.000

mit Zuleitung 1,4 m
H05VV-F 3G1,5
Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker
normgerecht und VDE geprüft.
Wandstecker DIN 49441, R2

5501/1,4	be/br	05501.0000.07.014
5501/1,4	ws	05501.0000.01.014



L = 280
B = 60
H = 42

ohne Schalter, 6fach,
ohne Zuleitung



6600	be/br	06600.0000.07.000
6600	ws	06600.0000.01.000

mit Zuleitung 1,4 m
H05VV-F 3G1,5
Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker
normgerecht und VDE geprüft.
Wandstecker DIN 49441, R2

6601/1,4	be/br	06601.0000.07.014
6601/1,4	ws	06601.0000.01.014

Verpackung:
Einzel im Klarsichtbeutel mit Sattel-
etikett.

Versandkarton:
25 Stück, auch sortiert.