

VIRALERT 3

BIZTONSÁGOS | EGYSZERŰ | PONTOS



EMBERI
TESTHŐMÉRSÉKLET
SZŰRŐRENDSZER



LAND
AMETEK®

LANDVIRALERT.COM

BIZTONSÁGOS, PONTOS HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS, AMIBEN MEGBÍZHAT

VIRALERT 3 INTEGRÁLT SZŪRŐRENDSZER

PONTOS

- A rögzített kalibrációs forrás biztosítja a megbízhatóságot
- Több mint 70 év iparági tapasztalatok támogatásával
- Automatikus arcfelismerés a legjobb megfigyelési pontokhoz



BIZTONSÁGOS

- Érintés nélküli hőmérséklet-ellenőrző kamera
- Azonnal érzékeli a megemelt bőrhőmérsékletet
- Mérés a szociális távolsági követelményeknek megfelelően



EGYSZERŰ

- Intuitív felhasználói vezérlés
- Hangjelzés és a képernyőn megjelenő értesítés
- Automatizált üzemmód

BIZTONSÁG MEGTARTÁSÁRA TERVEZVE, BÁR HOL IS LEGYEN SZÜKSÉG RÁ



EGÉSZSÉGÜGY



KERESKEDELEM



IRODA ÉS GYÁRTÁS



KÖZÖSSÉG ÉS OKTATÁS



KÖZLEKEDÉS



SPORT ÉS SZABADIDŐ



Védje az embereket a potenciális koronavírus hordozóktól és más fertőző betegséggel megfertőződött emberektől. A VIRALERT 3 belépéskor ellenőrzi a látogatók megemelkedett hőmérsékletét, amely lázra utalhat.

A kézi hőmérőktől eltérően, amelyek figyelmen kívül hagyják

a szociális távolságtartást, a VIRALERT 3 automatikus szűrőrendszer olyan távolságból mér, amely megfelel a szociális távolságtartás szabályainak. Mindenki biztonsága érdekében látható és hallható riasztásokkal figyelmeztet.

A piacvezető hőmérséklet megfigyelő berendezéseket

gyártó AMETEK LAND 10 évi munkájának eredménye a VIRALERT 3. Egy valós idejű szűrőrendszer, amely biztonságos, pontos és könnyen használható.



- BIZTONSÁGOS SZŰRÉS** – AZONNALI, NEM-TOLAKODÓ INFRAVÖRÖS HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS TÁVOLSÁGBÓL
- GYORS MŰKÖDÉS** – SZŰRI A LÁTOGATÓKAT ANÉLKÜL, HOGY LEASSITANÁ AZ EMEBEREK MOZGÁSÁT
- EGYSZERŰ HASZNÁLAT** – SPECIÁLIS TELEPÍTÉS ILLETVE BÁRMILYEN KONFIGURÁCIÓ VAGY MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL IS MŰKÖDIK.
- RENDKÍVÜL PONTOS** – PIACVEZETŐ HŐMÉRSÉKLET-MONITORING SZAKÉRTŐK ÁLTAL FEJLESZTVE

RÉSZLETES LEÍRÁS

PONTOSSÁG

± 0.5 °C 1 méteres távolságból.

SZOFTVER

Folyamatos élő hő- és vizuális kép automatikus arcfelismeréssel. Abnormális magas hőmérséklet piros színben jelenik meg a képernyőn hang riasztással. Kiszámítja a mag hőmérsékletet a mért bőrhőmérsékletből.

KAMERA

Csatlakoztatás egy helyi számítógéphez a képi megjelenítéshez és a tápellátáshoz. 10-50 °C hőmérséklet tartományban működik.

VIZUÁLIS KAMERA

CMOS színérzékelő 1,2 MP (1280 x 960) felbontás 12 kép / mp-en.

HŐTÉRKÉP KAMERA

30 - 45 °C mérési tartományban, a képalkotó 39 x 310 látómezővel, <9 Hz képkocka sebességgel, és <0,12 °C hőmérsékleti felbontás rendelkezik.

FEKETETEST SUGÁR FORRÁS

A tápellátást 5V DC (USB) biztosítja univerzális tápegységről. A rögzített hőmérsékleti referencia-forrás 38 °C ± 0,2 oC együttes pontossággal illetve stabilitással.

Jogi nyilatkozat: Az emberi bőr hőmérsékletét számos környezeti és élettani tényező befolyásolja. Az arcbőr hőmérsékletének emelkedése jelentheti a test belső hőmérsékletének emelkedését; ennek megfelelően a megemelkedett belső hőmérséklet nem feltétlenül jár megemelkedett arcbőr-hőmérséklettel. A VIRALERT rendszerek pontos tudományos rendszerek, amelyeket szigorúan a gyártó használati útmutatójának megfelelően kell üzemeltetni. A VIRALERT rendszereket nem egészségügyi állapotok diagnosztizálására vagy felderítésére szánták illetve tervezték, ideértve, de nem kizárólag, a vírusokat vagy más betegségeket. Az AMETEK LAND hő-képalkotó termékeit csak a felületi hőmérséklet változásainak felismerésére szabad használni. Emelkedett bőrhőmérséklet esetén a mérést más módon is meg kell erősíteni, például jóváhagyott orvosi hőmérővel. A megemelt bőrhőmérséklet hiánya nem zárja ki a lázat. A dokumentumban bemutatott képek csak illusztrációk.



LAND
AMETEK®

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK



landviralert.com



land.enquiry@ametek.com

