


Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA9s / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA9s

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.



RoHS
Directive 2002/95/EC

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18620350	Red	24V AC/DC	9mA / 17mA	3 x 400mcd	630nm
18620351	Green	24V AC/DC	5mA / 10mA	3 x 1500mcd	525nm
18620352	Yellow	24V AC/DC	9mA / 17mA	3 x 340mcd	587nm
18620357	Blue	24V AC/DC	9mA / 17mA	3 x 780mcd	470nm
1862035W3	White Clear	24V AC/DC	9mA / 17mA	3 x 1700mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
1862035W3D	White Diffuse	24V AC/DC	9mA / 17mA	3 x 850mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Schutzdiode in Reihe zum Widerstand und der LED gefertigt. Dies erlaubt auch den Einsatz der Typen an entsprechender Wechselspannung.
The specified versions are built with a protection diode in series with the resistor and the LED. Therefore it is also possible to run them at an equivalent alternating voltage.

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG
D-67098 Bad Dürkheim
(formerly EBT Optronic)

Mega StarLEDs
T3 ¼ (10x25mm) BA9s with half wave rectifier

a	RoHS compliant	15.10.2005	J.J.	Drawn: J.J.	Ch'd: D.L.	Date: 02.11.04
	Revision:	Date:	Name:	Scale: 1,5 : 1	Datasheet: 1862035xxx	