

Informazione prodotto

00 21 20

Valigia portautensili "Vision24" Elettro



Ben ordinata e spaziosa: la valigia portautensili standard con molteplici attrezzature di base

- Contenuto: 20 utensili di marca, in parte collaudati a norme VDE secondo DIN EN 60900
- Portata max.: 20 kg
- Capacità 24 litri
- Possibilità di allestimento flessibili grazie agli inserti suddivisibili individualmente nel fondo profondo 60 mm e relativo pannello di copertura con sei grandi tasche portautensili
- Cerniere di aggancio stabili mantengono aperto il coperchio all'occorrenza nonostante il peso degli utensili
- Maniglia stabile ed ergonomica con scatto a 90°
- Pannello portautensili estraibile con 15 tasche portautensili sul lato inferiore, sei tasche portautensili e uno scomparto portapinzette (400 mm di larghezza) sul lato del coperchio portautensili, con pulsante
- Due serrature richiudibili in acciaio proteggono il contenuto della valigetta dai furti
- Doppio telaio in alluminio
- Esecuzione altamente resistente in materiale ABS, colore nero
- Pannelli di copertura e portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco
- Dimensioni esterne (L x A x P): 480 x 380 x 180 mm Dimensioni interne (L x A x P): 460 x 310 x 170 mm

Art. No.	00 21 20
EAN	4003773052166
peso	7.450 g
Dimensioni	200 x 190 mm

Technische Attribute

Larghezza esterna (interna)	480 mm 460 mm
Altezza esterna (interna)	380 mm 310 mm
Profondità esterna (interna)	180 mm 170 mm

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Fornitura

03 06 180	1 x Pinza universale
12 40 200	1 x Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale
26 16 200	1 x Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
26 26 200	1 x Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
70 06 160	1 x Tronchese laterale per meccanica
74 06 160	1 x Tronchese laterale per meccanica tipo "forte"
86 03 180	Pinza chiave Pinza e chiave in un unico utensile
86 03 180	1 x Pinza chiave Pinza e chiave in un unico utensile

Fornitura	
87 03 250	1 x KNIPEX Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
95 16 200	1 x Cesoia per cavi con doppio tagliente
98 20 25	1 x Giraviti per elettricisti per viti con intaglio
98 20 40 SL	1 x Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio
98 20 55 SL	1 x Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio
98 20 65 SL	1 x Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio
98 24 01 SL	1 x Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips®
98 24 02 SL	1 x Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips®
98 25 01 SL	1 x Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv®
98 25 02 SL	1 x Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv®
98 52	1 x Coltello per elettricisti
005655	1 x Wera Cercafase, unipolare 247
00 21 20 LE	Valigia portautensili "Vision24" vuota

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Con-Pearl® é un marchio registrato della friedola TECH GmbH