

Produktinformation

98 99 11

Kompaktkoffer

17-teilig

Mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

IEC 60900 DIN EN 60900

- Schlagfester Kunststoffkoffer
- Schaumstoffeinlage mit präzisen Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge
- Bestückt mit einem Sortiment gebräuchlicher isolierte KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- Alle Werkzeuge sind stückgeprüft und erfüllen die Anforderungen von ASTM F1505 und IEC 60900
- Abmessungen, außen (B x H x T): 380 x 85 x 260 mm
- Abmessungen, innen (B x H x T): 335 x 70 x 230 mm



⚡ 1000V

Allgemein

Artikel-Nr.	98 99 11
EAN	4003773026624
Gewicht	4.055 g
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Innenfächer	17 Stk
-------------	--------

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	24113106

Lieferumfang

03 07 200	1 x Kombizange ⚡ 1000V  
70 07 160	1 x Seitenschneider ⚡ 1000V 

Lieferumfang	
98 20 35	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,5 mm) ⚠ 1000V 
98 20 40	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (4,0 mm) ⚠ 1000V 
98 20 55	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm) ⚠ 1000V 
98 24 00	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH0) ⚠ 1000V 
98 42	1 x Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2" ⚠ 1000V 
98 45 125	1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" ⚠ 1000V  
98 45 250	1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" ⚠ 1000V  
98 47 10	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (10 mm) ⚠ 1000V  
98 47 11	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (11 mm) ⚠ 1000V  
98 47 12	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (12 mm) ⚠ 1000V  
98 47 13	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (13 mm) ⚠ 1000V  
98 47 14	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (14 mm) ⚠ 1000V  
98 47 17	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (17 mm) ⚠ 1000V  
98 47 19	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (19 mm) ⚠ 1000V  
98 52	1 x Kabelmesser ⚠ 1000V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten