

Información sobre productos

00 21 19 LB E

KNIPEX L-BOXX® Electricista

63 piezas



La solución ideal de almacenamiento y transporte: KNIPEX L-BOXX® con una amplia gama de herramientas para electricistas profesionales

- Caja robusta realizada en plástico ABS resistente a los golpes e impactos
- Equipado con 14 herramientas KNIPEX, un total de 63 herramientas, con certificación VDE parcial según DIN EN 60900
- Carga máxima: 25 kg
- Protegido contra salpicaduras de agua
- Permite unir varias cajas de forma fiable
- Distribución interior flexible
- El asa de transporte se puede empotrar en un hueco de la tapa ahorrando espacio
- Mangos con forma ergonómica y superficies adicionales de agarre en los laterales para un manejo flexible y confortable
- Con 2 separadores portaherramientas de polipropileno con cámara hueca estanca al polvo
- Los separadores portaherramientas están unidos entre sí por cierre adhesivo
- Tapa con 10 bolsillos y 10 lazos elásticos
- Base arriba con 7 bolsillos y lengüeta para colgar el separador portaherramientas; también sirve para levantar o colocar la caja de herramientas KNIPEX L-BOXX®
- Base abajo con 7 bolsillos y 7 lazos elásticos
- Dimensiones externas (An x Al x P): 442 x 357 x 151 mm; dimensiones internas (W An x Al x P): 375 x 107 x 311 mm

Información general

Núm. de artículo	00 21 19 LB E
EAN	4003773081623
Peso	7.495 g
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas

Dimensión ancho exterior (interior)	442 mm (375 mm)
Dimensión altura exterior (interior)	151 mm (107 mm)
Dimensión profundidad exterior (interior)	442 mm (311 mm)

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Volumen de la entrega

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Llaves para armarios de control para armarios y sistemas de paso estándar
08 26 145	1 x Alicata universal en punta  1000V  
12 42 195	1 x KNIPEX MultiStrip 10 Pelacables autoajustable (0,03 – 10,0 mm ²) 
13 86 200	1 x Alicata para instalaciones eléctricas (Ø 15 mm / 50 mm ²)

Volumen de la entrega	
	 1000V  
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Pelacables universal (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
26 26 200	1 x Alicata de montaje (alicate de boca cigüeña)     
70 06 160	1 x Alicata de corte diagonal  
74 06 200	1 x Alicates de corte diagonal de fuerza  
86 03 180	1 x Tenaza llave alicate y llave en una sola herramienta 
86 03 180	1 x Tenaza llave alicate y llave en una sola herramienta 
87 01 180	1 x KNIPEX Cobra® Tenaza para bombas de agua 
97 53 04	1 x Alicata autoajustable para crimpar punteras huecas de acceso lateral (0,08 – 10 + 16 mm ²)  
98 20 35 SL	1 x Destornillador (Slim) para tornillos planos (3,5 mm)  
98 25 01 SL	1 x Destornillador (Slim) para tornillos cruciformes Pozidriv® (PZ 1)  
98 52	1 x Cuchillo para cable 
L240 00055	1 x Knipex Metro plegable de la serie 400 de Stabila (200 mm)
0030312-0300	1 x Picard Martillo de cerrajero (300 g)
101-0300	1 x Picard Martillo de cerrajero (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Cincel para electricista (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Nivel de burbuja Modelo 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Nivel de burbuja Mini Pocket Electric (68 mm)
003760	1 x Wera Llave fija de dos bocas Joker (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Juego de carraca de metal Zyklus 8100 SA 8 28 piezas (1/4")
5003484001	1 x Wera Juego de puntas intercambiables con homologación VDE, de 16 piezas, Slim

Accesorios	
00 21 19 LB	KNIPEX L-BOXX® sin equipo,
00 21 19 LB WK	Separador portaherramientas para KNIPEX L-BOXX®,
00 21 19 LB LE	KNIPEX L-BOXX® vacía,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

L-BOXX® es una marca registrada de Sortimo International GmbH