

Información sobre productos

00 21 37 M

Maleta de herramientas "Robust45 Move" Mecánico



Grande y robusta: maleta que ofrece una amplia gama de herramientas para mecánicos

- Equipado con 12 herramientas KNIPEX, un total de 90 herramientas
- Carga máxima: 35 kg
- Volumen: 45 litros
- Para condiciones de trabajo durísimas: estanca al polvo, impermeable y resistente a temperaturas extremas
- Amortiguador de presión de gas en la bisagra
- Tapa con amortiguación neumática
- Compartimento para documentos; paneles de herramientas fabricados con plancha de polipropileno con cámara hueca estanca al polvo con bolsillos y correas para herramientas
- Con un total de 147 opciones de inserción
- Bandeja base con insertos de aluminio
- Mango telescópico extensible para un transporte cómodo
- Ruedas grandes
- Dimensiones externas (An x Al x P): 609 x 428 x 263 mm; dimensiones internas (An x Al x P): 540 x 364 x 229 mm

Información general

Núm. de artículo	00 21 37 M
EAN	4003773086239
Peso	17.400 g
Reach	no
RohS	no






Características técnicas







Dimensión ancho exterior (interior)	609 mm (540 mm)
Dimensión altura exterior (interior)	428 mm (364 mm)
Dimensión profundidad exterior (interior)	263 mm (229 mm)

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076

Volumen de la entrega

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Llaves para armarios de control para armarios y sistemas de paso estándar
16 20 50 SB	1 x Navaja plegable para electricistas
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Pelacables universal (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
26 12 200	1 x Alicata de montaje (alicate de boca cigüeña)   ⊖
26 22 200	1 x Alicata de montaje (alicate de boca cigüeña)   40° ⊖

Volumen de la entrega	
430 130	1 x
70 02 160	1 x Alicates de corte diagonal 
71 31 200	1 x KNIPEX CoBolt® Cortabulones compacto (Ø 5,2 mm) 
74 02 200	1 x Alicates de corte diagonal de fuerza 
78 61 140	1 x Electronic Super Knips® XL 
86 01 250	1 x Tenaza llave alicate y llave en una sola herramienta 
87 01 250	1 x KNIPEX Cobra® Tenaza para bombas de agua 
HP400-12 M	1 x Heyco Juegos de llaves combinadas (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm)
425 530 6	1 x Rennsteig Juego de punzones (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm)
01114	1 x Stabila Regla plegable de madera 1607, blanca, 2 m
02190	1 x Stabila Nivel de burbuja tipo 70TM (22 cm)
L240 00055	1 x Knipex Metro plegable de la serie 400 de Stabila (200 mm)
101-0300	1 x Picard Martillo de cerrajero (300 g)
0022086	1 x Wera Conjunto de llaves hexagonales (1,5 - 10 mm)
004018	1 x Wera Juego de carraca de metal Zyklop 8100 SA 8 28 piezas (1/4")
080150	1 x Wera Destornillador 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
087100	1 x Wera Destornillador 350 PH para tornillos Phillips (PH1 x 80 mm)
087350	1 x Wera Destornillador 350 PH para tornillos Phillips (PH3 x 150 mm)
093100	1 x Wera Destornillador 355 Pozidrive para tornillos PZ (PZ1 x 80 mm)
093150	1 x Wera Destornillador 355 Pozidrive para tornillos PZ (PZ2 x 100 mm)
093200	1 x Wera Destornillador 355 Pozidrive para tornillos PZ (PZ3 x 150 mm)
100040	1 x Wera Destornillador 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
118008	1 x Wera Destornilladores para tornillos planos 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
118022	1 x Wera Destornilladores, para tornillos cruciformes Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm)
170100	1 x Wera Destornillador 917 SPH para tornillos Phillips (PH2 x 100 mm)
180200	1 x Wera Microdestornillador PH00 (PH00 x 60 mm)
182640	1 x Wera Destornillador 932A (5,5 x 100 mm)
18266	1 x Wera Hendidura cincel de tornillos 932 A (1,2 x 7,0 x 125)
18268	1 x Wera Hendidura cincel de tornillos 932 A (1,6 x 9,0 x 150)
280050	1 x Wera Destornillador TORX 376 (TX 10x80)
280080	1 x Wera Destornillador TORX 376 (TX 15x80)
280100	1 x Wera Destornillador TORX 376 (TX 20x100)



Volumen de la entrega	
280120	1 x Wera Destornillador TORX 376 (TX 25x100)
280150	1 x Wera Destornillador TORX 376 (TX 30x115)

Accesorios	
00 21 37 LE	Maleta de herramientas "Robust45 Move" vacía,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.