

Información sobre productos

13 96 200 T

Alicate para instalaciones eléctricas

IEC 60900 DIN EN 60900



El alicate multifunción para profesionales

- 6 funciones en un alicate
- Alicates multifuncionales para instalaciones eléctricas; para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y crimpar punteras huecas
- Alicate con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm² y 2,5 mm²
- Mordaza para crimpar punteras huecas de 0,5 a 2,5 mm²
- Tijeras cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	13 96 200 T
EAN	4003773081425
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Peso	280 g
Dimensiones	200 x 63 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm ²
Capacidad de pelado para conductores	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148

Piezas de recambio

13 99 200

Conjunto de piezas de recambio para 13 9X 200,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

