

# multicomp PRO



## MICRO LED LUZ DE TRABAJO, BASE MAGNÉTICA MP-MW37

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Evite los lugares de alta temperatura o humedad.
- La lámpara tiene un grado de protección IP65 y es apta para uso exterior.
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior, no desmontar.
- Desconecta la lámpara del cargador USB cuando esté completamente cargada o cuando no la vayas a utilizar durante mucho tiempo.

### CONTENIDO

- Lámpara.
- Manual de instrucciones.
- USB cable.

### INSTALACIÓN

- Conecta el cable USB a la lámpara y luego a una toma USB con corriente, carga durante al menos 3 horas antes del primer uso.

## OPERACIÓN

- Enciende la lámpara pulsando el botón de encendido, vuelve a pulsar el botón de encendido para cambiar de modo de iluminación.
- La lámpara puede utilizarse sin cable, conectada a un ordenador o portátil mediante USB o conectada a un adaptador de corriente y enchufada a una toma eléctrica.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la unidad sólo con un paño húmedo. No utilice productos químicos, abrasivos o disolventes que puedan dañar la carcasa o la lente.
- No sumergir en agua ni someter a pulverización a presión.

## ESPECIFICACIÓN

VOLTAJE	3.7V
BATERÍA	14500 LI-ION RECARGABLE
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	500mAh
USB	DC 5V 1A
LED	16 BLANCO COB LEDs / 8 ROJO COB LEDs
AJUSTES DE LUZ	ALTO / BAJA / FLASHLIGHT / ROJO SoS PARPADEANDO
LUMINOSIDAD	200 lúmenes
TALLA	14.8 x 4.7 x 3.5cm (PLEGADO)
INTERRUPTOR	PULSE EL BOTÓN DE ENCENDIDO PARA RECORRER LAS FUNCIONES
TIEMPO DE CARGA	2HRs
DURACIÓN	BRILLANTE BLANCO LED: 3HRS BLANCO SUAVE LED: 10HRS ROJO LED: 12HRS
USB CABLE	80cm
BASE	MAGNÉTICO
IMPERMEABILIZACIÓN	IP44



### INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PARA CONSUMIDORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

Cuando este producto haya llegado al final de su vida útil, deberá tratarse como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Los productos marcados como RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica general, sino mantenerse separados para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los sistemas de reciclaje de su zona.



Made in China  
PO Box 13362 Dublin 2  
LS12 2QQ

Man Rev 1.0