


1m strapazierfähiges schwarzes USB-C auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-C auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Apple MFi-zertifiziert iPad/iPhone 12

Produkt-ID: RUSBCLTMM1MB



Dieses 1m schwarz USB-C auf Lightning-Kabel hält den täglichen Anforderungen beim Laden und Synchronisieren Ihres iPads, iPhones oder anderer Mobilgeräte mit Lightning-Anschluss stand. Das starke und robuste Kabel wurde getestet, um starke Beanspruchung und den Einsatz im Winter und Sommer im Auto zu überstehen, und ist ein Muss für Geschäfts- und Verbraucheranwendungen.

Das strapazierfähige USB-C zu Lightning-Kabel verfügt über eine Aramidfaser-Verstärkung, die es vor der Belastung durch häufige Biegungen und Verdrehungen schützt. Dadurch lässt sich das strapazierfähige Kabel auch ohne Überdehnung biegen und der Kern des Kabels wird gestärkt.

- Aramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität
- EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht
- Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlich

Das verstärkte Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht aus dem Mantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss ist auf über 10.000+ Biegezyklen bei einem 180°-Winkel getestet. Außerdem ist der verbesserte Innenspritzguss resistent gegen Rissbildung und reduziert Kabelschäden.

- Lightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle

- Zugentlastung getestet für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180°

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte

Merkmale

- **KABELSPEZIFIKATIONEN:** Länge: 1m | Farbe: schwarz | Anschlüsse: Lightning & USB-C | Leistung: USB 2.0 480 Mbp/s | Verstärkung: Aramidfaser | Mantelart: TPE | Abschirmung: Al-Mylar | 2 Jährige Unterstützung
- **LÄDT LIGHTNING-GERÄTE SCHNELL AUF:** Robustes/starkes Kabel unterstützt schnelles Laden mit Power-Delivery-Ladegeräten von Apple 18W bis zu 96W USB-C-Adaptoren; Ideal für Ladestationen; Lädt Geräte inkl. AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Maus & Siri Remote
- **APPLE MFI CERTIFIED:** USB-C auf Lightning Adapterkabel für garantiert schnelles und zuverlässiges Laden/Synchronisieren vom USB-C Ladeanschluss für Lightning-Geräte einschließlich iPhones Pro/Max/Mini/XR bis iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **FLEXIBLES KABEL:** Der TPE-Mantel absorbiert die Belastung durch häufiges Biegen, ohne den Kern des Kabels zu beschädigen. Langlebige Drähte und Stecker schützen dieses Lade- und Synchronisationskabel vor Abnutzung durch häufigen Gebrauch z.B. im Auto
- **DAUERHAFT:** 1m Hochleistungs-Lightningkabel mit Aramid-Faser für hohe Zugfestigkeit, die die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Kabels erhöht; getestet, um 10000+ Biegezyklen bei 180° & 5000+ Einfügungen zu überstehen

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung		
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s	
Steckverbinder		
Steckverbinder A	1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig)	
	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)	
Physische Eigenschaften		
Farbe	Schwarz	
Steckverbinderart	Gerade	
Drahtstärke	22/32 AWG	
Kabellänge	3.3 ft [1 m]	
Produktlänge	39.4 in [1000.0 mm]	
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]	
Produkthöhe	0.2 in [0.6 cm]	
Produktgewicht	1.0 oz [27.0 g]	
Verpackungsinformationen		
Paketmenge	1	
Paketlänge	5.6 in [14.2 cm]	
Paketbreite	3.0 in [7.6 cm]	
Pakethöhe	0.7 in [1.8 cm]	
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]	
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten	1 - Lightning-Kabel, 1 m	

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.