

4-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen / Backplane

Produkt-ID: HSB4SATSASBA



Das entnehmbare 4-Laufwerks-Backplane HSB4SATSASBA erleichtert das schnelle und einfache Einsetzen und Entnehmen von Laufwerken durch Verwandlung eines 5,25-Zoll-Schachts in eine Hot-Swap-fähige Schnittstelle für bis zu vier 3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten (HDD).

Für zusätzliche Vielseitigkeit kann der Hot Swap-Schacht als Schnittstelle mit SATA I/II/III- und SAS I/II-Festplatten dienen und ist somit eine ideale Lösung für Enterprise-Systemanwendungen.

Um Laufwerke schnell und sicher zu installieren und zu entfernen, verfügt der Backplane über Auswurfhebel und ein Schlüsselsperrendesign. Zur Vermeidung von Laufwerksausfällen bietet der Schacht Laufwerk Kühlung mit integriertem Lüfter und hervorragende Wärmeableitung dank eines belüfteten, soliden Aluminiumgehäuses.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Imaging - Verwenden Sie für neue System-Builds oder -Konfigurationen den Hot Swap-Schacht im Mastersystem, um schnell das Windows-Betriebssystem auf mehrere leere Festplatten zu kopieren

- Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht als Wechselsicherungslösung hinzu
- IT-Umgebungen, in den Sie schnell Festplatten einsetzen und austauschen müssen ohne dass ein externes HDD-Gehäuse benötigt wird
- Lokale Datensicherung als sichere Alternative zum Cloud-Speicher

Merkmale

- **ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT:** Mit der 4-Bay Hot-Swap Festplatten Backplane können Sie drei 5,25 Zoll Schächte zu einer Hot-Swap Schnittstelle machen, an die Sie bis zu vier 3,5 Zoll SATA oder SAS Festplatten (HDD) anschließen können
- **MAXIMALE KOMPATIBILITÄT:** Für zusätzliche Vielseitigkeit kann die Festplatten Backplane mit SATA I/II/III und SAS I/II Laufwerken verbunden werden; eine ideale Lösung für Unternehmenssysteme; Power und Status LEDs für jeden Schacht
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Für eine schnelle und sichere Methode zum Installieren und Entfernen von Laufwerken hat diese Hot-Swap Backplane individuelle Auswurfhebel für jeden Schacht und eine Konstruktion mit Schlüsselverriegelung (zwei Schlüssel enthalten)
- **OPTIMALE TEMPERATUR:** Um Laufwerksausfälle zu vermeiden, hat die 3-Bay Hot-Swap Backplane ein belüftetes Gehäuse aus massivem Aluminium, das zusätzlich zu einem eingebauten Lüfter mit Drehzahlregelung eine gute Wärmeableitung bietet; UL V-O Brandklasse
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese 4-Bay Festplatten Backplane für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schlüsselsperre	Ja
Lüfter	Ja
Gebläse	1 - 70 mm
Schnittstelle	SATA
	SAS
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	3.5in

Laufwerktyp SAS & SATA

Laufwerkinstallation Entnehmbar

Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 4

Lüfterlagertyp Hülsenlager

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s

Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 6 TB und 7200 U/min

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder 4 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS)

Hostanschlüsse 2 - SATA-Strom (15-polig)

4 - SATA (7-polig, Daten)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen

Entflammbarkeitswert: UL94 - V0

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED

1 - Aktivitäts LED Laufwerk 1

1 - Aktivitäts LED Laufwerk 2

1 - Aktivitäts LED Laufwerk 3

1 - Aktivitäts LED Laufwerk 4

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	7.8 in [19.7 cm]
Produktbreite	5.7 in [14.6 cm]
Produkthöhe	5.0 in [12.6 cm]
Produktgewicht	2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.0 in [25.4 cm]
Paketbreite	6.5 in [16.6 cm]
Pakethöhe	6.9 in [17.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Einschubloses 3,5-Zoll-SATA/SAS-Mobil-Rack für 4 Laufwerke
	8 - Installationsschrauben
	2 - Einschubschlüssel
	4 - SATA-Kabel
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.