GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

kurtz ersa

*i-CON 1 MK2 mit i-TOOL MK2*

# i-CON 1 MK2

## Professionelle Lötstation für die moderne Elektronikproduktion

Die weiterentwickelte **i-CON 1 MK2** ist auf die Anforderungen der Elektronikfertigung ausgerichtet.

Im Lieferumfang enthalten ist der leichte und ergonomische 150 W i-TOOL MK2 Lötkolben, das perfekte Werkzeug für alle SMD- und THT-Anwendungen. Mit der umfassenden 142er-Spitzenserie erfüllt der i-TOOL MK2 die Anforderungen für moderne Anwendungen.

Die Station steuert die angeschlossenen Werkzeuge über ein intelligentes Energiemanagement. Wie alle Stationen der i-CON-Serie verfügt auch die **i-CON 1 MK2** über eine intuitive One-Touch-Bedienung über das große Multifunktionsdisplay.

Die **i-CON 1 MK2** erfüllt alle ESD-Anforderungen und ist ebenfalls als Version mit Schnittstelle zur Lötrauchabsaugung oder Heizplatte erhältlich.

### Technische Highlights:

- Einkanal-Löt- und Entlötstation
- Temperaturregelung mit dynamischem Power Management
- Intuitive one-Touch-Bedienung mit Multi-funktionsdisplay
- ESD-sichere Ausführung
- Optional mit Schnittstelle zu Lötrauchabsaugung, Heizplatte oder PC

TIP'N' TURN

***Blitzschneller Spitzenwechsel: von Hand oder mit Hilfe des Ablageständers 0A58, kompatibel mit i-TOOL TRACE und allen Lötkolben der i-TOOL MK2 (optional).***

GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

kurtz ersa



## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Abmessungen (B x T x H) | 150 x 175 x 105 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Spannung | 230 V AC, 50 Hz |
| Nennleistung | 80 W |
| Ausführung | antistatisch |
| Temperaturbereich | 50 – 450 °C |

## Bestellinformation:

| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| **0IC1105A** | **Löt- und Entlötstation**<br>Lötstation **i-CON 1 MK2**, kompl., mit Lötkolben **i-TOOL MK2** (0105CDJ), Spitze 0142CDLF16 und Ablageständer 0A59 mit Trockenreiniger 0008M |
| **1IC1105A00A67** | i-CON 1 MK2, 115 V-Version |
| **0IC1105A0C** | **Löt- und Entlötstation**<br>Lötstation **i-CON 1C MK2** mit Schnittstelle, kompl., mit Lötkolben **i-TOOL** (0105CDJ), Spitze 0142CDLF16 und Ablageständer 0A59 mit Trockenreiniger 0008M |
| **Optionen** | |
| **0A58** | Ablageständer mit Tip'n'Turn Funktion |

*weitere Informationen auf unserer Website oder im Webshop*

**Ersa GmbH**
Leonhard-Karl-Str. 24
97877 Wertheim
Germany

Tel. +49 9342 800-0
Fax +49 9342 800-127
info@ersa.de
www.ersa.de

**Frankreich:**
kefrance@kurtzersa.com
**Amerika:**
usa@kurtzersa.com

**Mexiko:**
info-kmx@kurtzersa.de
**China:**
asia@kurtzersa.com

100 years ersa 1921 – 2021

398771 - 12/2023 | Änderungen vorbehalten | © Ersa GmbH