3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Produkt-ID: DP2VGDVHD

Der DisplayPort-auf-VGA, DVI oder HDMI-Konverter DP2VGDVHD ist eine kompakte 3-in-1-Lösung zum Anschließen von DP-fähigen Desktopcomputern, Laptops oder Ultrabooks™ an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display.

Dieser vielseitige Konverter ist mit fast jedem Display, Fernseher oder Projektor kompatibel und ist die ideale Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device) im Büro. Sie haben drei der gängisten Schnittstellen zur Auswahl um mit dem Konverter in jedem Sitzungssaal eine Verbindung mit einem verfügbaren Gerät herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Anschlüsse verfügbar sind.

Für problemlose Verbindungen mit einem DisplayPort-fähigen Computer unterstützt der Konverter Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p, sodass Sie eine DisplayPort-Videoquelle ohne Verlust der Videoqualität auf VGA, HDMI oder DVI konvertieren können.

Der DisplayPort-Konverter bietet einen geringen Platzbedarf und ein geringes Gewicht, so dass es leicht mitgeführt werden kann, ohne viel Platz in der Laptoptasche zu beanspruchen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen

• Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an

• Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihren DisplayPort-Computer an

Merkmale

• 3-in-1-Adapter - DP auf: VGA, DVI, HDMI

• Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p

• Plug and Play-Installation

• Geringer Platzbedarf

• Tragbares, leichtes Design

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja
Chipset-ID	NXP Semiconductors PTN3392BS
	Parade Technologies Inc. PS8312

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1200/1080p
Max. Digitalauflösungen	1920x1200/1080p

	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
		HDMI - 7.1 Channel Audio
		VGA - No Audio Support
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig)
		1 - HDMI (19-polig)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
		Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
		Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
		Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	5.9 in [15 cm]

	Produktlänge	10.5 in [26.6 cm]
	Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
	Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
	Produktgewicht	2.3 oz [65.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
	Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [73.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
		1 - Installationshandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.