



## ZEROSMOG GUARD 2 FILTEREINHEIT FÜR 2 ANWENDER 142 W, 230 V

BESTELL-NR. FT91022699

- > Filtereinheit für 2 Anwender 142 W, 230V
- > Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- > Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
- > Geruchsbeseitigung beim Löten
- > Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläse
- > Hohe Durchflussrate zur Erfassung des gesamten Rauchs
- > Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel
- > Helle Leuchte zeigt den Status der Absaugung an
- > Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt für eine Absaugung mit 2 Arbeitsplätzen
- > Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter
- > Geringer Wartungsaufwand
- > Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- > Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

**Saubere Luft ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers!**  
Atmen Sie auf - in einer gesünderen Arbeitsumgebung.  
Den ganzen Tag. Die neue Weller ZeroSmog Guard Filtereinheit.

### + KEY FEATURES

- > **SAUBERE UND GESUNDE LUFT**  
Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filtration von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).
- > **EINMALIGE ERFAHRUNG**  
Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.
- > **EINFACHER UND SCHNELLER FILTERWECHSEL.**  
Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.
- > **KOMPAKTES DESIGN**  
Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.
- > **LEISTUNGSSTARKE ABSAUGUNG**  
Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.
- > **MAXIMALE KONTROLLE**  
Überwachung des Filterzustands, um einen rechtzeitigen Austausch zu gewährleisten, da ein voller Filter die Luft nicht wirksam reinigen kann.
- > **ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN**  
Weller Lötstation (WT, WX, WXsmart)-PC
- > **ESD-SICHER**



LIEFERUMFANG
ZeroSmog Unit Guard 2, 230V 1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle + Kaliumpermanganat) 5 x ePM1-75 % Vorfilter

TECHNISCHE DATEN ZEROSMOG GUARD 2
<b>Abmessungen L x B x H (mm)</b> 270 x 336 x 435 <b>Abmessungen L x B x H (inch)</b> 10.63 x 13.23 x 17.13
<b>Gewicht ca. (kg)</b> 9,5
<b>Spannung (V/Hz)</b> (220-240V~) 50/60 Hz
<b>Geräuschpegel in 1 m Abstand</b> < 70 dBA
<b>Leistung (W/V)</b> 142 W (220-240V~)
<b>Max. Vakuum (Pa/V)</b> 2250
<b>Max. Fördermenge (m³/h)</b> 200
<b>Vorfilter</b> Glasfaservorfilter ePM1-75% nach ISO16890
<b>Kompaktfilter</b> Standard-Filterset ZeroSmog Guard Kit (FT91000048) Breitband-Gasfilterset ZeroSmog Guard (FT91000049) Klebstoff-Filterset ZeroSmog Guard (FT91000051)
<b>Technische Änderungen vorbehalten!</b>



Mehr Informationen