



ZEROSMOG GUARD KIT1 ALFA FILTEREINHEIT FÜR 1 ANWENDER MIT SCHLAUCH UND ALFA-DÜSE 74 W, 230 V

BESTELL-NR. FT91025699

- > Einzelplatz-Filtereinheit, Set mit Zubehör 74 W, 230V
- > Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- > Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
- > Geruchsbesitzung beim Löten
- > Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläseabsaugung des gesamten Rauchs durch hohen Volumenstrom
- > Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel
- > Helle Leuchtleiste zeigt den Status der Absaugung an
- > Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt
- > Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter
- > Geringer Wartungsaufwand
- > Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- > Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

Saubere Luft ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers!
Atmen Sie auf - in einer gesünderen Arbeitsumgebung.
Den ganzen Tag. Die neue Weller ZeroSmog Guard Filtereinheit.

+ KEY FEATURES

- > **SAUBERE UND GESUNDE LUFT**
Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filtration von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).
- > **EINMALIGE ERFAHRUNG**
Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.
- > **EINFACHER UND SCHNELLER FILTERWECHSEL.**
Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.
- > **KOMPAKTES DESIGN**
Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.
- > **LEISTUNGSSTARKE ABSAUGUNG**
Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.
- > **MAXIMUM CONTROL**
Filter condition monitoring to ensure timely changes, as a full filter cannot clean the air effectively.
- > **ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN**
Weller Lötstation (WT, WX, WXsmart)-PC
- > **ESD-SICHER** 

LIEFERUMFANG

ZeroSmog Guard, 230V,
1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle + Kaliumpermanganat)
5 x ePM1-75 % Vorfilter
1 x ALFA-Düse,
1 x OF15-Schlauch,
1 x Tischklemme



TECHNISCHE DATEN ZEROSMOG GUARD

Abmessungen L x B x H (mm) 270 x 336 x 435
Abmessungen L x B x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Gewicht ca. (kg)
9,5

Spannung (V/Hz)
(220-240V~) 50/60 Hz

Geräuschpegel in 1 m Abstand
< 70 dBA

Leistung (W/V)
74 W (220-240V~)

Max. Vakuum (Pa/V)
2700

Max. Fördermenge (m³/h)
100

Vorfilter
Glasfaservorfilter ePM1-75% nach ISO16890

Kompaktfilter
Standard-Filterset ZeroSmog Guard Kit (FT91000048)
Breitband-Gasfilterset ZeroSmog Guard (FT91000049)
Klebstoff-Filterset ZeroSmog Guard (FT91000051)

Technische Änderungen vorbehalten!