



**Technische Daten:**

Bemessungsspannung:	30 V
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

**Werkstoffe:**

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

**Kontaktbelegung:**

- 1 braun
- 2 weiß
- 3 blau
- 4 schwarz
- 5 grau

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-12173	SAL - 8B - RSFU5.1 - 0,5 / A1	0,5m	PVC, grau, 5x0,25mm <sup>2</sup> , LiYY Kabel: 781-A1250G
42-12174	SAL - 8B - RSFU5.1 - 1 / A1	1m	
42-12175	SAL - 8B - RSFU5.1 - 2 / A1	2m	
42-12176	SAL - 8B - RSFU5.1 - 3 / A1	3m	
42-xxxxx	SAL - 8B - RSFU5.1 - ... / A1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	dim. in mm		<b>Benennung:</b> Stecker M8x1 axial schraubbar / schnappbar, Gewinde feststehend, B-codiert						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 19.09.13</td> <td>Fromm</td> </tr> <tr> <td>gepr. 19.09.13</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table>			Datum	Name	gez. 19.09.13	Fromm	gepr. 19.09.13	Mankopf
	Datum	Name							
	gez. 19.09.13	Fromm							
gepr. 19.09.13	Mankopf								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">           Kabeltoleranz: L &lt;= 4m: L + 40mm            L &gt; 4m: L + 1%         </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm            0,0 ± 0,25mm            0,00 ± 0,10mm         </td> </tr> </table>		Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		<b>Artikelnr.:</b> siehe Tabelle			
Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%									
Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm									
<div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;"> </div> <p style="font-size: 0.8em;">Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten</p>									