


27010210

Taguan 130 tief, offen (mit Batteriefach)



Taguan 130 tief, offen (mit Batteriefach)

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

| | |
|------|--------|
| Höhe | 125 mm |
|------|--------|

| | |
|--------|-------|
| Breite | 80 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------|---------|
| Tiefe | 46.7 mm |
|-------|---------|

| | |
|----------|-----|
| Material | ABS |
|----------|-----|

| | |
|-------|----------------------|
| Farbe | ozeanblau (RAL 5020) |
|-------|----------------------|

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP40 |
|-----------|------|

| | |
|----------------|----------|
| Schutzart Norm | EN 60529 |
|----------------|----------|

| | |
|-----------------|--------|
| min. Temperatur | -40 °C |
|-----------------|--------|

| | |
|-----------------|-------|
| max. Temperatur | 80 °C |
|-----------------|-------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Oberflächenwiderstand | $4 \times 10^{14} \text{ Ohm}$ |
|-----------------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Weitere Ausführungen auf Anfrage | EMV |
|----------------------------------|-----|

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Ursprungsland | RO |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Gewicht | 0.123 kg |
| GTIN | 4250157916679 |

ETIM Klassifikation

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC001031 |
|--------|----------|

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör

| | |
|--|--|
|  27010090 Taguan Ersatzschraubenset |  27010280 Batteriehalter 4 Microzellen AAA |
|  27010281 Taguan 130 Monoblock Halter |  27010282 Taguan 130 Clip |
|  27010285 Taguan Schaftblende RAL 5020 |  27010287 Taguan Schaftblende infrarot |
|  27010288 Taguan 130 Displayscheiben Set |  82100001 FOLIENASTATUR FT 130b |
|  82100002 FOLIENASTATUR FT 130e | |