

Adattatore USB-C a Jack 3.5mm - Splitter USB Type C per 2 Cuffie con Microfono - Scheda Audio Esterna USB C con 2 Uscite Jack/Aux - Sdoppiatore Jack USB Tipo C per Due Auricolari/Mic - DAC 24-bit

ID prodotto: USBC-AUDIO-SPLITTER



Questo splitter audio USBC-AUDIO-SPLITTER fornisce due connessioni audio per cuffie da 3,5 mm. Le porte da 3,5 mm accettano connettori TRRS da 3,5 mm a 4 poli e supportano l'uscita audio stereo simultanea e l'ingresso per cuffie/microfono. L'adattatore dispone anche di un cavo USB-C integrato da 7 cm.

Si possono collegare due cuffie alla stessa porta USB-C. L'ingresso del microfono è supportato da entrambe le cuffie, soluzione comoda per la formazione dei team e le chiamate in conferenza. L'adattatore supporta contemporaneamente due cuffie CTIA o OMTP.

Il dongle USB-C per cuffie è dotato di un convertitore digitale-analogico (DAC) a 24 bit integrato. Il DAC supporta una frequenza di campionamento fino a 192kHz per una qualità e una performance senza compromessi.

L'adattatore da USB-C a doppia porta audio è piccolo e leggero, perfetto per i professionisti che sono spesso in viaggio. È costruito con materiali di alta qualità. Dispone di un cavo integrato da 7 cm per una maggiore flessibilità. Offre una soluzione audio affidabile e conveniente per i dispositivi USB-C che non dispongono di un ingresso da 3,5 mm.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **USB-C HEADPHONE SPLITTER:** converte la porta USB C di laptop/telefono/tablet in due jack per cuffie da 3,5 mm per un audio di alta qualità, controlli per microfono/cuffie su entrambi i jack da 3,5 mm - Ideale per conferenze/riunioni/presentazioni/etc
- **ALTE PRESTAZIONI:** il dongle da USBC a cuffie doppie è dotato di un convertitore digitale-analogico (DAC) a 24 bit che garantisce qualità e prestazioni senza compromessi per l'audio ad Alta Risoluzione con frequenza di campionamento fino a 192 kHz
- **COMPATIBILITÀ:** l'adattatore audio USB Type-C supporta cuffie/ auricolari doppi CTIA o doppi OMTP - Compatibile con MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max) e successivi/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel
- **DESIGN COMPATTO:** l'adattatore AUX è compatto e leggero - È dotato di un cavo da 7cm con rilievi di trazione per garantire portabilità e flessibilità
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo splitter per auricolari USB di tipo C è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Placcatura connettori	Alluminio
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestazioni

Specifiche audio	16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz
	24-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	2 - Audio 3,5 mm

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 70°C (32 to 158°F)
-------------------------	-------------------------

Temperatura di conservazione -10 to 70°C (14 to 158°F)

Umidità 5 a 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero & Grigio Siderale

Stile connettori Dritto

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza cavo 0.3 in [0.7 cm]

OD cavo 0.1 in [3.2 mm]

Lunghezza prodotto 4.5 in [11.4 cm]

Larghezza prodotto 1.1 in [2.7 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.8 cm]

Peso prodotto 0.7 oz [19.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.5 in [9.0 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.3 in [8.2 mm]

Peso spedizione (confezione) 0.7 oz [20.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB Type-C™ a 2x 3,5mm audio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.