



**Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 3,5 mm**  
**Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm**  
**Connecteurs jack suivant JISC 6560, 3,5 mm**

**1503 10**

Klinkeneinbaukupplung, 3,5 mm, **4-polig/stereo**, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

<b>1. Temperaturbereich</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Werkstoffe</b>	
Kontaktträger	PPO
Kontakt	Cu-Legierung, versilbert
<b>3. Mechanische Daten</b>	
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	4–20 N
Kontaktierung mit	Klinkenstecker 1532 02
<b>4. Elektrische Daten</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω

**1503 10**

Jack chassis socket, 3.5 mm, **4 poles/stereo**, angular version, for printed circuit boards

<b>1. Temperature range</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Materials</b>	
Body	PBT
Contact	Cu alloy, silvered
<b>3. Mechanical data</b>	
Insertion force	5–20 N
Withdrawal force	4–20 N
Mating with	jack plug 1532 02
<b>4. Electrical data</b>	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 <sup>8</sup> Ω

**1503 10**

Embase femelle jack, 3,5 mm, **4 pôles/stéréo**, version angulaire, pour cartes imprimées

<b>1. Température d'utilisation</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Matériaux</b>	
Corps isolant	PPO
Contact	Cu alliage, argenté
<b>3. Caractéristiques mécaniques</b>	
Force d'insertion	5–20 N
Force de séparation	4–20 N
Raccordement avec	connecteur mâle jack 1532 02
<b>4. Caractéristiques électriques</b>	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 <sup>8</sup> Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
<b>1503 10</b>	<b>4</b>	<b>500</b>	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).  
 The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).  
 L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).