

Garant® Gartenkabeltrommeln / Garant® Garden Cable Reels



Garant® G Geräte-kabeltrommel

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.

Garant® G Garden Cable Reel

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Highly flexible Breflex cable with plug and trailing socket.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 18171 0	000593	1		leer / without cable			290 mm
1 14174 0	090907	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	240 mm
1 18175 0	000616	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	290 mm

Design geschützt. / Design protected.



Garant® G Bretec® Gartenkabeltrommel-Display


Für den kurzfristigen Einsatz im Freien.

- Das verkaufsfördernde Display erklärt die Vorteile einer Bretec®-Gartenkabeltrommel für den Endverbraucher.
- Bilder und Argumente sind schnell verständlich.
- Einfachste Handhabung am POS.
- Durch einen mit Gras bedruckten Sockel bleibt die Werbewirkung bis zum kompletten Abverkauf der Ware erhalten.

Garant® G Bretec® Garden Reel display

For short-term use outdoors.

- The sales display explains the advantages of the Bretec® Garden reel to the end-user.
- Pictures and reasons are quickly understood.
- For the easiest hands-on at POS.
- Thanks to the grass around the base, the effect of advertising remains prominent until all the goods are sold.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 18482 0 024	151417	24	1/2 Einwegpalette / 1/2 size disposable pallet	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	240 mm
1 18483 0 024	152025	24	1/2 Einwegpalette / 1/2 size disposable pallet	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	290 mm
1 18482 0 124	152032	24	1/2 Chep-Palette / 1/2 size Chep pallet	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	240 mm
1 18483 0 124	152049	24	1/2 Chep-Palette / 1/2 size Chep pallet	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	290 mm

Verlängerungsleitungen / Extension Cables



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16781 0	005802	3	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black
1 16795 0	022847	3	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red
1 16681 0	019724	2	10 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black
1 16782 0	019700	2	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black
1 16783 0	014651	2	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red
1 16682 0	019731	2	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black

Qualitäts-Baustellenkabel IP 44 mit Wandhalter


Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Quality building site cable IP 44 with wallhanger

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- With earthed plug and socket.



Super Solid Leitung XYMM IP 44 mit Wandhalter

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35°C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.



Super Solid Extension Cable XYMM IP 44 with wallhanger

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35°C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- For use all around the house.
- With earthed plug and socket.
- Excellent abrasion resistance.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16159 0	093069	2	10 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange
1 16160 0	093076	2	25 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange
1 16165 0	114986	2	25 m	XYMM 3G2,5	Super-Solid	Orange