

2 Meter USB-C Ladekabel, USB-IF zertifiziert, USB C Schnellladekabel, 240W PD 3.1 EPR, USB C 2.0 Laptop-Ladekabel, USB-C Datenübertragungskabel, TPE-Mantel, M/M

Produkt-ID: USB2EPR2M



Verbinden Sie mit diesem USB-C-Ladekabel ein Ladegerät mit einem USB Power Delivery (PD) 3.1-fähigen Gerät. Das USB-C-Ladekabel liefert bis zu 240 W USB-C Extended Power Range (EPR) Power Delivery und 5A Ausgangsleistung für schnelles Laden. Es unterstützt USB 2.0 (480Mbps) für die allgemeine Dateiübertragung.

Das USB-C EPR-Ladekabel wurde für den intensiven Gebrauch entwickelt und verfügt über einen robusten TPE-Außenmantel für erhöhte Verschleißfestigkeit. Die robusten, vernickelten Stecker sind für mehr als 10.000 Einsteckzyklen ausgelegt, was seine Beständigkeit und Langlebigkeit erhöht.

Laden Sie ein USB-C-Gerät mit einem USB-C-Wandladegerät, Autoladegerät oder einer Powerbank auf. Das 2 m lange USB Typ-C Kabel ist die ideale Länge für den Schreibtisch und mobile Arbeitsplätze, Pendler, den Einsatz im Auto oder um das Durcheinander bei der Synchronisierung mit einem USB-C Laptop zu reduzieren.

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 5A unterstützt das USB-C-Ladekabel bis zu 240 W Power Delivery zum Aufladen eines USB-C-Laptops oder zum Schnellladen eines Tablets oder Smartphones. Verbinden ein USB-C Laptop mit einem USB-C Wandladegerät.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für USB-C-Geräte mit hoher Leistung
- USB-IF-zertifiziert für garantierte Zuverlässigkeit

Merkmale

- **USB-C EPR-LADEKABEL:** USB-Typ-C-Kabel unterstützt Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR); bis zu 240 W Ausgangsleistung zum Laden von leistungsstarken USB-C-Laptops und -Geräten; Anschluss an ein USB-C-Wandladegerät, eine Powerbank oder USB-C-Hub
- **USB-IF-zertifiziert:** USB-C-Kabel ist USB-IF-zertifiziert und hat integrierten E-Marker-Chip für stabile Power-Delivery-Ausgabe an USB-C-Hosts und Peripheriegeräte; bei Verwendung zertifizierter Kabel ist zuverlässige Leistung und Kompatibilität garantiert
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vernickelte Stecker, für mehr als 10.000 Einsteckzyklen; 30AWG-Draht, der auf 120° Biegungen getestet wurde; Geflochtene Aluminiumabschirmung für erhöhten EMI-Schutz; Robuster TPE-Außenmantel ist halogenfrei und RoHS-konform
- **ANWENDUNGEN:** Kompatibel mit USB-C Power Delivery-fähigen Geräten; ideal für Power Laptops, die EPR-Ladung brauchen, inkl. 16 Zoll MacBook Pro M3 Pro/M3 Max; unterstützt USB 2.0 für den allgemeinen Gebrauch, inkl. Datentransfer und Gerätesynchronisation
- **PERFORMANCE:** 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; Abwärtskompatibel mit/140W/100W/60W; USB 2.0 Typ-C (480Mbps); 2 Meter Kabel; Farbe: Schwarz; AD: 4,0mm; TPE-Mantel mit geflochtener Aluminiumabschirmung; **HINWEIS:** USB-C Video (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
----------------------------	------------

	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	MTBF	Für mehr als 10.000 Einsteckzyklen ausgelegt
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Steckverbinder B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	USB-C Video (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt
Strom		
	Stromversorgung	Busgespeist
	Power Delivery	240W
	Eingangsstrom	5A
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5%~85%
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	30 AWG
	Gehäusetyp	Polyamide Resin
	Kabellänge	6.6 ft [2.0 m]
	Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4 mm]
	Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]

Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.3 in [6.4 mm]
Produktgewicht	2.0 oz [58.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	4.9 in [12.5 cm]
Paketbreite	8.7 in [22.0 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 oz [63.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2m USB-C Ladekabel M/M
--------------------	----------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.