


Carte série PCI Express à 8 ports avec UART 16C1050

N° de produit: PEX8S1050LP



Ajoutez huit ports série RS-232 DB9 à votre ordinateur de bureau via deux slots de carte d'extension PCIe. Cette carte série PCI Express avec deux câbles de dérivation vous offre plusieurs ports pour connecter une grande variété de périphériques série, à des vitesses allant jusqu'à 921,4 Kb/s.

La carte de port série PCI express permet d'ajouter facilement des ports série pour connecter vos périphériques, notamment des imprimantes, des scanners, des lecteurs de cartes de crédit/débit, des claviers et modems NIP, des commandes industrielles et bien plus encore. La carte série PCIe à 8 ports comprend 2 câbles de dérivation, chacun avec 4 connecteurs DB9.

La carte série PCIe à faible encombrement est idéale pour ajouter des ports série, même lorsque l'espace est limité. La carte série DB9 est conçue pour s'adapter aux boîtiers d'ordinateur de petite taille et standard. Elle est livrée préconfigurée avec un support à faible encombrement, et comprend deux supports pleine hauteur en option, ce qui facilite l'installation, quel que soit le format du boîtier.

Avec sa prise en charge étendue du système d'exploitation, notamment pour Windows et Linux, cette carte PCI Express s'intègre facilement dans des environnements mixtes.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fabrication (machines à commande numérique, équipement de commande de processus, lecteurs de code à barres, imprimantes série)
- Point de vente (lecteurs de carte de crédit/débit, imprimantes de reçus, lecteurs de code à barres, caisses enregistreuses, balances)
- Consommateurs (modems, PDA, appareils photos, imprimantes)
- Sécurité (contrôle UPS, panneaux touches directes, appareils photos numériques, lecteurs de carte, modems)
- Casino (terminaux de loterie vidéo, machines à sous)
- Contrôle de l'environnement (éclairage, température, horloges)
- Soins de santé (équipement de surveillance du patient, postes infirmiers, modems)
- Réception d'hôtel (imprimantes série, lecteurs de code à barres, clavier, souris, imprimante de reçus, lecteur de carte de crédit/débit)
- Salons de réception/restaurants (lecteur de carte de crédit/débit, imprimantes série)
- Mise en réseau RNIS

Spécifications techniques

- Ajoutez huit connexions RS-232 DB9 à votre ordinateur de bureau via deux slots de carte d'extension PCIe
- UART 16C1050
- Taux de transfert de données grande vitesse allant jusqu'à 921,4 Kbit/s
- Utilisation polyvalente avec des supports de fixation pour boîtier à faible encombrement et standard
- Prise en charge du PEPS de 256 octets par transmetteur et récepteur

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	8
Interface	Série

Type de bus	PCI Express
Type de carte	Faible encombrement (support standard inclus)
Style de port	Dongle (inclus)
ID du chipset	ASMEDIA - ASM1083 SYSTEMBASE - SB16C1058PCI

Performance

Protocole série	RS-232
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	5, 6, 7, 8
PEPS	256 Bytes
Contrôle de flux	RTS/CTS, MARCHE/ARRET
Parité	None, Even, Odd, 1, 0
Bits d'arrêt	1, 1.5, 2

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI Express x1
Ports internes	1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
Ports externes	8 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
--------------------------------------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humidité Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Jaune
Type de boîtier	Acier
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	5.7 in [14.5 cm]
Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	2.4 in [6 cm]
Poids du produit	4.1 oz [116 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	7.5 in [190.0 mm]
Package Height	2.8 in [70.0 mm]
Poids brut	1.6 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte série PCIe
	2 - Câbles répartiteurs DB44 à 4 ports SB9
	2 - Low Profile Brackets (Installed)
	2 - Supports pleine hauteur
	1 - Guide de démarrage rapide
	8 - Paires d'écrous hexagonaux pour connecteur DB9 en option

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis