

# ERPE Series

Earth Terminals  
Morsetti di terra

## ERPE 2.5/4




Width/Larghezza 10mm  
334 120i

## ERPE 6/10

Width/Larghezza 10mm  
334 140i

## ERPE 16/35

Width/Larghezza 16mm  
334 160i



Electrical ratings/Caratteristiche nominali Elettriche											
Voltage/Current/Cross section / Tensione/Corrente/Sezione	~V~/-/A/4mm <sup>2</sup>		~V~/-/A/10mm <sup>2</sup>		~V~/-/A/35mm <sup>2</sup>						
VDE/VDE	~V~/-/A/4mm <sup>2</sup>		~V~/-/A/10mm <sup>2</sup>		~V~/-/A/35mm <sup>2</sup>						
UL/UL	AWG 26/12		AWG 16-8		AWG 8-2						
Insulation stripping length/Spellatura carvo	10mm		12mm		18mm						
Connection Data/Dati di Connessione											
Solid Strand, Screw Connection/Cavo Rigido, Connessione a Vite	0.5-6mm <sup>2</sup>		1.5-16mm <sup>2</sup>		6-16mm <sup>2</sup>						
Fine Strand, Screw Connection/Cavo Flessibile, Connessione a Vite	1.5-4mm <sup>2</sup>		1.5-10mm <sup>2</sup>		10-35mm <sup>2</sup>						
AWG Conductor/Conduttore AWG	26.....10		16.....10		8.....1						
Ordering Data/Dati di Ordinazione			Cat. No./Nr.Cat Qty/Q.ta			Cat. No./Nr.Cat Qty/Q.ta			Cat. No./Nr.Cat Qty/Q.ta		
Poliamide 6.6			BEIGE/BEIGE								
YELLOW/GIALLO/GREEN/VERDE			334 120i 50			334 140i 50			334 160i 25		
Mounting Rails/Guida di Montaggio			Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta	Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta	Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta
MR 35 x 7.5	MR 35 x 15	MR 35x7.5	500 601i	1m	MR 35x7.5	500 601i	1m	MR 35x7.5	500 601i	1m	
MR 35 x 7.5 Slotted/Fessurata	MR 35 x 15 Slotted/Fessurata	Slotted/Fessurat	500 602i	1m	Slotted/Fessurat	500 602i	1m	Slotted/Fessurat	500 602i	1m	
		MR 35x7.5	500 603i	2m	MR 35x7.5	500 603i	2m	MR 35x7.5	500 603i	2m	
		Slotted/Fessurat	500 604i	2m	Slotted/Fessurat	500 604i	2m	Slotted/Fessurat	500 604i	2m	
		MR 35x7.5	500 605i	30cm	MR 35x7.5	500 605i	30cm	MR 35x7.5	500 605i	30cm	
		MR 35x15	500 606i	1m	MR 35x15	500 606i	1m	MR 35x15	500 606i	1m	
		Slotted/Fessurat	500 607i	1m	Slotted/Fessurat	500 607i	1m	Slotted/Fessurat	500 607i	1m	
Group Marking/Gruppo di Siglatura			GM BEIGE/BEIGE			GM			GM		
			GM			496 110i 50			GM		

ERPE series earth terminals can only be used on rail MR 35 and their colours are yellow-green which complies with international standards. Metal parts connect wire directly to rail which terminal is assembled

I morsetti di terra della serie ERPE possono essere usati solo su guida MR 35 ed i loro colori sono giallo-verde secondo le norme internazionali. Le parti metalliche connettono direttamente il filo alla guida su cui il morsetto è montato.