

**Technische Daten:**



|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Bemessungsspannung:<br>IEC 61076-2-104 | 30 V                            |
| Strombelastbarkeit:<br>IEC 61076-2-104 | 3 A bei 40°C                    |
| Isolationswiderstand:<br>IEC 60512     | ≥100 MΩ                         |
| Verschmutzungsgrad:<br>IEC 60664-1     | 3/2                             |
| Schutzart:<br>IEC 60529                | IP 67, im verschraubten Zustand |
| Umgebungstemperatur:<br>IEC 60664-1    | -30°C ... +80°C                 |
| Steckzyklen:<br>IEC 60512-9a           | ≥100                            |

**Werkstoffe:**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kontaktmaterial: | CuZn             |
| Kontaktfläche:   | Ni, Au gal.      |
| Kontaktträger:   | TPU GF, UL 94    |
| Steckgehäuse:    | CuZn, Ni         |
| Griffkörper:     | TPU, UL 94, grau |

**Kontaktbelegung:**

- 1 braun
- 2 weiß
- 3 blau
- 4 schwarz



| Art.-Nr.: | Bezeichnung:               | Länge L: | Kabel:   |
|-----------|----------------------------|----------|--|
| 42-11195  | SAL - 8 - RSFU4 - 0,5 / A1 | 0,5m     | PVC,<br>grau, 4x0,25mm <sup>2</sup> ,<br>LiYY<br>Kabel: 781-A12400 |
| 42-11196  | SAL - 8 - RSFU4 - 1 / A1   | 1m       |  |
| 42-11197  | SAL - 8 - RSFU4 - 2 / A1   | 2m       |  |
| 42-11198  | SAL - 8 - RSFU4 - 3 / A1   | 3m       |  |
| 42-xxxxx  | SAL - 8 - RSFU4 - ... / A1 | x        |  |

D siehe Datenblatt Kabel

| CAD-Unterlage nicht manuell ändern<br>Directive 2002/95/EC RoHS compliant  | Index:a 23.08.11 BCB Ä3941<br>Daten geändert      | dim. in mm  | <b>Benennung:</b><br><b>Stecker M8x1 axial schraubbar / schnappbar, Gewinde feststehend</b> |  |       |      |               |          |                |       |
|--|---|---|---|--|-------|------|---------------|----------|----------------|-------|
|  | Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm<br>L > 4m: L + 1% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 21.09.10</td> <td>Burschik</td> </tr> <tr> <td>gepr. 21.09.10</td> <td>Franz</td> </tr> </table> |   |  | Datum | Name | gez. 21.09.10 | Burschik | gepr. 21.09.10 | Franz |
|  |   | Datum   | Name  |  |       |      |               |          |                |       |
|  | gez. 21.09.10                                     | Burschik  |   |  |       |      |               |          |                |       |
|  | gepr. 21.09.10                                    | Franz   |   |  |       |      |               |          |                |       |
| Allgmeintoleranz: 0 ± 0,50mm<br>0,0 ± 0,25mm<br>0,00 ± 0,10mm  | <b>Artikelnr.: siehe Tabelle</b>                  |   |   |  |       |      |               |          |                |       |
| Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten |   |   |   |  |       |      |               |          |                |       |