


NEW • NEW • NEW

CONEC SnapLock Retrofit-Sets & Bundles



Was spricht für CONEC SnapLock?

What are the advantages of CONEC SnapLock?


- Schnelle und einfache Ver- und Entriegelung
Quick and easy locking and unlocking
- Sichere Verriegelung / Hohe Haltekraft
Secure locking / high retaining force
- Schneller montierbar als Standard Schraubverriegelungen
Can be mounted faster than a standard screw lock
- Schock- und Vibrationsfest
Shock and vibration resistant

Applikationen/Fields of application

Ob in der Automatisierung, Messtechnik oder Medizintechnik – SnapLock sorgt für eine sichere Steckverbindung, die selbst unter anspruchsvollen Bedingungen hält. Kein umständliches Schrauben mehr – einfach einrasten, fest verbunden!

Whether in automation, measurement technology or medical technology - SnapLock ensures a secure connection that holds even under demanding conditions. No more fiddly screwing - simply snap in, firmly connected!






CONEC SnapLock Retrofit-Sets

- 9-, 15-pol./pos.
- Als Anschlussleitung (Stift) oder Verbindungsleitung (Stift + Buchse) erhältlich/
Available as open end cable (male) or connection cable (female + male)
- Gehäuse Kunststoff metallisiert/ *Housing: Plastic black or plastic metallized*
- Längen/Length: 1,8 m, 3 m , 5 m

Polzahl No. of poles	Typ Seite A/ Gender Side A	Typ Seite B/ Gender Side B	Bezeichnung/ Description	Art. Nr. / Part No. 1,8 m	Art. Nr. / Part No. 3 m	Art. Nr. / Part No. 5 m
9	Stecker / Male	-	Kunststoffhaube metallisiert Anschlussleitung / <i>Plastic hood metallized single ended</i>	16-512330	16-512340	16-512350
15				16-512390	16-512400	16-512410
9	Stecker / Male	Buchse / Female	Kunststoffhaube metallisiert Verbindungsleitung/ <i>Plastic hood metallized connecting cable</i>	16-512360	16-512370	16-512380
15				16-512420	16-512430	16-512440



CONEC SnapLock Bundles

- 9-, 15, 25-, 37-, -50-pol./pos.
- Gehäuse: Kunststoff schwarz oder Kunststoff metallisiert/ *Housing: Plastic black or plastic metallized*
- Inkl. Kit mit Einschraubbolzen für die Hinterwandmontage/ *Incl. kit with screw-in bolts for rear panel mounting*

Polzahl / No. of poles	Bezeichnung / Description	Kabeleingänge / Cable entries	Art. Nr. schwarz / Part No. black	Art. Nr. metallisiert / Part No. metallized
9	Kunststoffhaube mit Befestigungszubehör / <i>Plastic hood with mounting kit</i>	2	16-003250E	16-003200E
15			16-003260E	16-003210E
25		3	16-003270E	16-003220E
37			16-003280E	16-003230E
50			16-003290E	16-003240E