

# Überspannungsschutz / Surge Protection

## Alu-Office-Line Überspannungsschutz 60.000 A

Zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Dreileiteranordnung schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung.
- Extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung.
- Optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Kein lästiges Bücken mehr um alle Geräte auf einmal auszuschalten.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Kinderschutz.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.

## Alu-Office-Line Surge Protection 60.000 A

For convenient connection of EDV/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protect your equipment against interruptions in the mains supply, such as surges, indirect lightning strikes, or line interference - up to a maximum of 60.000 A.
- Arrangement of 3-core wiring protects live, neutral and earth wires.
- With thermal cut-out, additional protection against unforeseen increases in temperature of the varistors and shuts off from the mains supply in the event of power surges.
- An extremely short time for the lightning-fast suppression of the surge.
- Visual indicator that surge protection is active.
- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt anodized surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- No more tedious bending to switch off all appliances at once.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With childproof sockets.
- 10 years product guarantee (when correctly used).

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 39500 0 414	249268	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	4
						
1 39500 0 416	249275	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	6
						

Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2009. / Available as from May 2009.

# Überspannungsschutz / Surge Protection

## Premium-Office-Line Überspannungsschutz 30.000 A

Zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Dreileiteranordnung schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung.
- Extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung.
- Optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes.
- Mit 10 Ampere-Sicherung, auswechselbar.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Kein lästiges Bücken mehr um alle Geräte auf einmal auszuschalten.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Kinderschutz.

## Premium-Office-Line Surge Protection 30.000 A

For convenient connection of EDV/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Arrangement of 3-core wiring protects live, neutral and earth wires.
- With thermal cut-out, additional protection against unforeseen increases in temperature of the varistors and shuts off from the mains supply in the event of power surges.
- An extremely short time for the lightning-fast suppression of the surge.
- Visual indicator that surge protection is active.
- With replaceable 10 A fuse.
- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- No more tedious bending to switch off all appliances at once.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With childproof sockets.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
1 15635 0 414	249305	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	4	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							
1 15635 0 416	249312	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	6	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							

Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2009. / Available as from May 2009.

\* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.  
\* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.