

5.1 EPIC® D U C O

Schutzdeckel / *Protective cover* / *Couvercle de protection*

Technische Daten:

- Material: Thermoplast
- Temperaturbereich: -40 - +125°C

Technical Data:

- *Material: thermoplastic resin*
- *Temperature range: -40 - +125°C*

Caractéristiques techniques:

- *Materieau: plastique thermoformé*
- *Gamme de température: . . . -40 - +125°C*

5.1 EPIC® D U C O

Schutzdeckel / *Protective cover* / *Couvercle de protection*



Schutzdeckel für H-A 3 Gehäuse mit Stifteinsatz *Protective cover for H-A 3 housings with male insert* *Couvercle pour boîtiers H-A 3 avec insert mâle*

H-A 3

Artikel <i>part</i> <i>article</i>	Art.Nr. <i>part No.</i> <i>N° art.</i>	Fangschnur <i>attachment string</i> <i>cordon d'armarage</i>
H-A 3 KDB-S	10430000	
H-A 3 KDBF-S	10430400	●

Schutzdeckel für H-A 3 Gehäuse mit Buchseneinsatz *Protective cover for H-A 3 housings with female insert* *Couvercle pour boîtiers H-A 3 avec insert femelle*

H-A 3

Artikel <i>part</i> <i>article</i>	Art.Nr. <i>part No.</i> <i>N° art.</i>	Fangschnur <i>attachment string</i> <i>cordon d'armarage</i>
H-A 3 KDB-B	10430300	
H-A 3 KDBF-B	10430100*	●

Schutzdeckel für Anbaughäuse / Sockelgehäuse / Kupplungsgehäuse *Protective cover for panel mount base / surface mount base / Cable connector hood* *Couvercle pour embase encastrée / embase en saillie / capot prolongateur*

H-A 10-32

Artikel <i>part</i> <i>article</i>	Art.Nr. <i>part No.</i> <i>N° art.</i>	Fangschnur <i>attachment string</i> <i>cordon d'armarage</i>
H-A 10 KDB	10457700	
H-A 16 KDB	10469700	
H-A 32 KDB	10481700	
H-A 10 KDBF	10457500*	●
H-A 16 KDBF	10469500*	●
H-A 32 KDBF	10481500*	●

Schutzdeckel für Tüllengehäuse *Protective cover for hood* *Couvercle pour capot*

H-A 10-32

Artikel <i>part</i> <i>article</i>	Art.Nr. <i>part No.</i> <i>N° art.</i>	Fangschnur <i>attachment string</i> <i>cordon d'armarage</i>
H-A 10 KDT	10457800	
H-A 16 KDT	10469800	
H-A 32 KDT	10481800	
H-A 10 KDTF	10457600	●
H-A 16 KDTF	10469600*	●
H-A 32 KDTF	10481600*	●