

Wenn DER ARM ZU KURZ IST ... For THOSE HARD TO REACH AREAS ...

20 XLU-3T Steckschlüssel-Satz 1/4" 37-teilig

20 XLU-3T Socket set 37 pieces

- ✓ Mit geschmiedeten, vergüteten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen, handbetätigt, aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
 With forged, tempered hexagon sockets, hand-operated, made from GEDORE vanadium steel 31CrV3
- ✓ Schraubendreher-Bits aus GEDORE Vanadium Sonderstahl
 Screwdriver bits made from GEDORE vanadium special steel
- ✓ Mit Quergriffknarre und Teleskopverlängerung No. 2099 von 186-296mm verstellbar
 With T-handle ratchet and telescopic extension No. 2099, adjustable from 186-296 mm
- ✓ Im Kunststoffkasten, Maße: 200 x 120 x 38 mm
 Supplied in plastic case, dimensions: 200 x 120 x 38 mm
- ✓ Checktool-System - Vollständigkeitsprüfung via 2-farbiger Kunststoffeinlage
 With "Check-Tool-System": 2-colour plastic insert to check that the set is complete



TORX® = reg. Warenzeichen der Firma Camcar-Textron Inc. USA
 TORX® = reg. trademark of Camcar-Textron Inc. USA


Code	No.	Knarre/Ratchet	Einsätze/Sockets	Zubehör/Accessories
1888447	20 XLU-3 T	U-3 T 2093 U-3 T	O 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	673 2099 2095



Zügiges Ratschen wird durch den geringen Abstand zum Bauteil behindert.
 Quick ratcheting is obstructed, because there is not enough distance from the component.



Teleskopverlängerung, teilweise gezogen: nun ist zügiges Ratschen kein Problem!
 Telescopic extension - partially pulled out: quick ratcheting is now a breeze!




Teleskopverlängerung 1/4" magnetisch

(auch einzeln erhältlich No. 2099)

Telescopic extension 1/4" magnetic

(also available individually No. 2099)

- ✓ Mit 1/4" Innenvierkanttrieb und 1/4" Innensechskantaufnahme
 With 1/4" female square drive and 1/4" female hexagon drive
- ✓ Automatische, formschlüssige Verriegelung
 Automatic, from fit connection
- ✓ Verstellbar in 10 mm Schritten von 186-296 mm
 Adjustable in 10 mm steps from 186 - 296 mm
- ✓ Geeignet für 1/4" Bits sowie mit Adapter No. 673 für Steckschlüsseleinsätze bis SW 13 mm
 Suitable for 1/4" bits as well as with adaptor no. 673 for sockets up to 13 mm
- ✓ Aus Qualitätsstahl, manganphosphatiert bzw. verchromt
 Made of quality steel, manganese-phosphated resp. chrome-plated



Quergriffknarre

(auch einzeln erhältlich No. 2093 U-3 T)

Kleine Knarre mit 2 Kunststoff-Flügeln. Anatomische Form ermöglicht schnelles und bequemes Arbeiten.

Ratchet with T-handle 1/4"

(also available individually No. 2093 U-3 T)

for powerful and fine mechanical working

- ✓ Umschaltknarre mit Kunststoffdrehscheibe und Feinverzahnung von 5°
 Reversible ratchet with plastic disc change and fine toothing of 5°
- ✓ Bewährte Knarrenmechanik aus Stahl
 Well-proven ratcheting mechanism made from steel
- ✓ Kombiniert schnelles, bequemes, kraftvolles aber feinmechanisches Schrauben
 Combines quick, easy, powerful and fine mechanical working.
- ✓ Die Verkantungsgefahr bei Arbeiten mit Verlängerungen wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkant reduziert.
 The danger of the tool canting, when carrying out work with extensions, is reduced by the central positioning of the square drive.



www.gedore.de

GEDORE Tool Center KG

Remscheid Str. 149 · 42899 Remscheid
 GERMANY · gtc@gedore.de



Vertrieb DEUTSCHLAND

Fon + 49 (0) 21 91-596-900 · Fax + 49 (0) 21 91-596-999

Sales INTERNATIONAL

Fon + 49 (0) 21 91-596-910 · Fax + 49 (0) 21 91-596-911