


## Fix tray Plateau fixe

- Manufactured in steel, 1.5 mm thick. Easy assembly, attached to the rack at four anchoring points with M6 bolts.
- Attachment points adaptable to variations in the depth of the 19" sections.
- Recommended maximum static load: 60 Kg.
- Standard ventilation slots.
- **Finish:** Grey Graphite colour epoxy paint.
- **Packaging unit:** One tray with corresponding locking elements.
- **Option:** tray reinforced for loads of up to 100 Kg (on request).

- *Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Montage facile au moyen de quatre points de fixation au rack par vis M6.*
- *Fixations réglables en fonction de la profondeur des profilés de 19".*
- *Charge statique maximum recommandée : 60 kg.*
- *Rainures standard de ventilation.*
- *Finition: Peinture époxy coloris gris graphite.*
- *Unité d'emballage: 1 plateau, éléments de fixation.*
- *Option: Plateau renforcé pouvant supporter des charges jusqu'à 100 kg (sur commande).*

Code	Width/Largeur	Depth/Profond. LOGIC
32215900	"19"	600
32215901	"19"	900
32215902	"26" On request/Sur commande	600
32215903	"26" On request/Sur commande	900





## Cantilever tray Plateau 19", 2U

- Manufactured in steel, 1.5 mm thick. 19" assembly with four anchoring points on the front sections. Recommended maximum static load: 20 Kg.
- Standard ventilation slots.
- Front fastening height: 2U.
- **Standard depths:** 280/400 mm.
- **Finish:** Grey Graphite epoxy paint.
- **Packaging unit:** 1 tray.

- *Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Montage 19" avec quatre points de fixation sur les profilés avant. Charge statique maximum recommandée : 20 kg.*
- *Rainures standard de ventilation.*
- *Hauteur frontale de fixation : 2 U.*
- *Profondeurs standard: 280/400 mm.*
- *Finition: Peinture époxy coloris gris graphite.*
- *Unité d'emballage: 1 plateau.*

Code	Depth/Profond.
32215904	400
32215906	280



## HOST tray Plateau HOST

- For holding equipment units (LOGIC 600 X 900) and for separating the access of different users. Included with the LOGIC Host.
- Manufactured in steel, 1.5 mm thick.
- **Finish:** Grey Graphite epoxy paint.
- **Packaging unit:** 1 tray, assembly hardware.

- *Pour soutenir les appareils (LOGIC 600 x 900) et différencier l'accès des différents utilisateurs. Livré avec le LOGIC Host.*
- *Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm.*
- *Finition: Peinture époxy coloris gris graphite.*
- *Unité d'emballage: 1 plateau, visserie de montage.*

Code	Width/Largeur LOGIC	Depth/Profond. LOGIC
32215905	600	900

