

# Kabeltrommeln / Cable Reels



## Kabeltrommel AK 260

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Trommeldurchmesser 26 cm.
- Verzinktes Stahlrohr-Gestell.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 240 V/16 A.
- Mit Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung.
- TÜV/GS geprüft.

## Cable reel AK 260

- Reel body made of break-resistant pvc.
- Reel diameter = 26 cm.
- Galvanized steel tube frame.
- 4 earthed sockets 240 V/16 A.
- With safety cut-out against overheating.
- TÜV/GS-approved.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø	Extras Extras
1 09729 0		54	Verkaufspalette / Sales pallet	25 m	H05VV-F 3G1,5	Rot / Red	260 mm	
1 09850 6	147878	54	Verkaufspalette / Sales pallet	25 m	H05VV-F 3G1,0 (non-EC)	Schwarz / Black	260 mm	max. 10 A - for non EC countries only!
1 09915 0	045716	54	Verkaufspalette / Sales pallet	25 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz / Black	260 mm	
1 09915 0 001	112227	1	Einzelkarton / Single boxed	25 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz / Black	260 mm	
1 09914 0	045921	54	Verkaufspalette / Sales pallet	40 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz / Black	260 mm	
1 09914 0 001	112203	54	Einzelkarton / Single boxed	40 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz / Black	260 mm	
1 09916 0	045501	54	Verkaufspalette / Sales pallet	50 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz / Black	260 mm	
1 09916 0 001	110230	54	Einzelkarton / Single boxed	50 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz / Black	260 mm	
1 09805 8 001	112609	72	Einzelkarton / Single boxed	20 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz / Black	260 mm	Brennstuhl-Artikel / Brennstuhl branded
1 09806 8 001	112630	72	Einzelkarton / Single boxed	40 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz / Black	260 mm	Brennstuhl-Artikel / Brennstuhl branded
1 09835 8 001	112654	72	Einzelkarton / Single boxed	20 m	H05RR-F 3G1,5 IP 44	Schwarz / Black	260 mm	Brennstuhl-Artikel / Brennstuhl branded
1 09837 8 001	112692	72	Einzelkarton / Single boxed	20 m	H05RR-F 3G2,5 IP 44	Schwarz / Black	260 mm	Brennstuhl-Artikel / Brennstuhl branded
1 09838 8 001	112678	72	Einzelkarton / Single boxed	40 m	H05RR-F 3G1,5 IP 44	Schwarz / Black	260 mm	Brennstuhl-Artikel / Brennstuhl branded



## Kabeltrommel AK 260 G

### Die Kabeltrommel für den Garten.

- Mit Stecker und Kupplung.
- Mit Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung.

## Cable reel AK 260 G

### Garden reel type.

- With plug and trailing socket.
- With safety cut-out against overheating.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø	Extras Extras
1 09795 0 027	108688	27	Verkaufspalette / Sales pallet	40 m	H05RR-F 3G1,5	Rot / Red	260 mm	
1 09795 0 001	117123	54	Einzelkarton / Single boxed	40 m	XYMM 3G1,5	Rot / Red	260 mm	Für den Einsatz im Freien, IP 44. Practical and suitable for outside use, IP 44.
1 09174 8 001	112715	72	Einzelkarton / Single boxed	20 m	H05VV-F 3G1,5	Rot / Red	260 mm	Brennstuhl-Artikel; mit Kindersicherung Brennstuhl branded; with child-proof socket