



NOTES

Bemerkungen

- 1 TE CONNECTIVITY PRODUCT IDENTIFIER  
TE Connectivity Warenzeichen
- 2 TE PART NO.  
TE Teilenummer
- 3 PRODUCTION DATE  
Produktionsdatum
- 4 REVISION STATUS OF THE MOULD  
Anderungsstand des Werkzeugs
- 5 MOULD CAVITY MARKING (ONLY IF > 1 CAVITY)  
Nestmarkierung (nur bei mehrnestrigem Werkzeug)
- 6 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260  
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 WARPAGE TO -2.0 FROM NOMINAL DIMENSION  
PERMITTED  
Verzug bis -2.0 vom Nennmass zulaessig
- 8 BULK PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX  
Schuetttgut in Versandkarton
- 9 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE WITH NOMINAL  
WIDTH NW 17  
vorgesehen fuer Wellrohr der Nennweite NW 17

A3

REV.	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM	
0-1394050-2	A	PA66-GF20 schwarz	COVER Abdeckkappe	2	
9-1394050-1	A	PA66-GF20 schwarz	COVER Abdeckkappe	1	
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.  
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT GEMEIN, SIND VORBEHALTEN.  
DEN JEWEILS LETZTIGELTEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSE INH EINHEITEN: (MM)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
1 PLC ±	DIN16901 -14.0
2 PLC ±	
3 PLC ±	
4 PLC ±	
ANGLES/WINKEL FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	± 2°

MATERIAL: SEE PARTS LIST

DWN R. Huebner	05-NOV-01
CHK J. Granzow	06-NOV-01
APVD J. Hass	01-DEC-01
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18696
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18376
WEIGHT GEWICHT	4.9g
CUSTOMER DRAWING	

		TE Connectivity	
		NAME COVER FOR SOCKET HOUSING, 21POS. Abdeckkappe fuer Buchsenhaeuse, 21polig	
SIZE A2	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1394050	RESTRICTED TO NUR FUER -
SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1	OF VON 1
		REV A3	