

STRIPAX ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX ULTIMATE
Référence	1468880000
Version	Outil à dénuder et à couper, Fils souples et rigides avec isolant sans halogène, 6mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4050118274158
Cdt.	1 pièce(s)

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7,48 inch
Hauteur	99 mm	Hauteur (pouces)	3,898 inch
Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Poids	222 g	Poids net	221,4 g

Outil à dénuder

Longueur de dénudage, maximale	25 mm	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,25 mm ²	Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm ²
Section du conducteur min. AWG	AWG 24	Type de câble	Fils souples et rigides avec isolant sans halogène

Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-38-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Fiche de données

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins



Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation

