






DATEC-MOBIL-BOX M
Oberteil Version I
Top version I
ohne Displayfenster
without display window cutout




DATEC-MOBIL-BOX M
Oberteil Version II
Top version II
mit Displayfenster
für 2 x 16 - Module
Platinenmaß: 84 x 44 mm
aktiver Bereich: 56,2 x 11,5 mm





with display window cutout
for 2 x 16 - modules
PCB - dimensions: 84 x 44 mm
active area: 56,2 x 11,5 mm









DATEC-MOBIL-BOX M
Oberteil Version III
Top version III
mit Displayfenster
für 2 x 16 - Module
Platinenmaß: 80 x 36 mm
aktiver Bereich: 57.7 x 9.4 mm
with display window cutout
for 2 x 16 - modules
PCB - dimensions: 80 x 36 mm
active area: 57.7 x 9.4 mm



DATEC-MOBIL-BOX M
Oberteil Version IV
Top version IV
mit Displayfenster
für 4 x 16 - Module
Platinenmaß: 87 x 60 mm
aktiver Bereich: 56,2 x 20,8 mm
with display window cutout
for 4 x 16 - modules
PCB - dimensions: 87 x 60 mm
active area: 56,2 x 20,8 mm



max. Platinengröße: Unterteil 90 x 126 mm, Oberteil 90 x 184 mm (Domaussparung unberücksichtigt)
max. size of PCB: base part 90 x 126 mm, top part 90 x 184 mm (cutouts for pillars not taken into consideration)



Informationskopie wird nicht aktualisiert	Copy for Information will not be updated
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Embaureaile bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de vérifier les dimensions des composants avec les boîtiers avant le montage.	

Toleranzen: DIN 16901 T130	Material		
Bearb. am: 31.03.03	Farbe		
Ersteller: Hasselb	THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION OF OKW-GEHÄUSESYSTEM GMBH AND IS INTENDED SUBJECT TO THE CONDITIONS THAT THE INFORMATION BE RETAINED IN CONFIDENCE FOR ITS REPRODUCERS OR COPIES AND NOT BE USED OR INCORPORATED IN ANY PRODUCT		
Freigabe:		DIN 6 Teil 2	
Rev. Index: 5	DMB-M	Masstab	
Stand:			1:1
Zeichnungssatz: KUNDE			
Bearbeiter:	Flat Versions		
	A9074...	Datename	
	FÜR DIESES DOKUMENT BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTVERHÄLTNISSE VOR ZUR VERWENDUNG IN UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN UND FÜR JEDE WECHSELUNG VON MATERIAL, FARBE, BEARBEITUNG UND ANDEREN VERÄNDERUNGEN.		
		00001954	