

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4", 2 pièces

Zyklop Mini



EAN:	4013288144638	Size:	180x60x16 mm
Part number:	05073230001	Weight:	126 g
Article number:	8001 A SB	Country of origin:	TW
		Customs tariff number:	82041100

- Convient pour l'admission directe d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Réalisation en acier 100 % forgé
- Couples de plus de 65 Nm
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Idéal en situation de vissage confinée

Le cliquet à embouts Wera. Maniement des plus aisés, même d'une seule main, en situation de vissage confinée. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. La molette permet un vissage rapide dans les espaces exigus où le « cliquetage » ne peut s'envisager. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques. Pour l'admission d'embouts et de douilles à emmanchement 1/4".

Web link

http://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini

Cliquets Zyklop Mini



Le mariage d'un design filigrane et d'une incroyable robustesse. Convient à des vissages particulièrement rapides, même dans des situations de travail exiguës. Le Zyklop Mini entre en action à chaque fois que le vissage mécanique est impossible avec un cliquet classique pour des raisons d'espace. Zyklop Mini 1 pour l'admission directe d'embouts. Zyklop Mini 2 pour l'admission directe des douilles spéciales Wera Zyklop.



Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Faible angle de reprise



Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Rapide



Serrage rapide par molette.

Réversible



Inversion gauche/droite aisée.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Un si petit outil est-il suffisamment résistant ?



Le cliquet Zyklop Mini supporte au moins 65 Nm, une valeur largement supérieure à la force pouvant habituellement être transmise à un outil aussi petit.

Quels sont les éléments admis par le cliquet Zyklop Mini 1 ?



Des embouts et des douilles. Les embouts sont emboîtables directement. Il est possible aussi d'emboîter d'abord un porte-embouts pour guider l'embout. Celui-ci sert alors également de rallonge avec douille de guidage à course libre. Pour les douilles, un adaptateur 1/4" hexagonal sur carré est nécessaire, par ex. Wera 870/1 (inclus dans le Bit-Check et les différents mini-cliquets à embouts).

Web link

http://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4" SB à emmanchement 1/4", 2 pièces

Zyklop Mini



Web link

http://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB

05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de