

8000 C Cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/2", 1/2 pouce x 277.0 mm

Les cliquets Zyklop, 1/2"



EAN:	4013288121882	Size:	295x50x50 mm
Part number:	05003600001	Weight:	723 g
Article number:	8000 C	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Egalement utilisable comme tournevis

Cliquet Zyklop à emmanchement 1/2". La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°. La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper. En position 0°, le cliquet peut s'utiliser comme un tournevis classique, en combinaison avec un adaptateur et un embout. La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à course libre favorisent un « tortillement » rapide. Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la main, le manche Kraftform bannit les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau de « rester collée » au manche. Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces élevées, sans déperdition. Pour douilles de vissage à carré 1/2" ainsi qu'adaptateurs 1/2" à emmanchement carré, avec blocage à bille.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_1_2_8000_c.html

Wera - 8000 C
05003600001 - 4013288121882

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les cliquets Zyklop, 1/2"

Cliquet Zyklop Speed



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies



Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse.

Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Réversible



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Faible angle de reprise




Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Comme tournevis classiques



En position 0°, les cliquets peuvent être utilisés comme tournevis classiques en montant un porte-embouts.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité. Une pression courte sur le bouton d'éjection et le changement d'outil est garanti dans toutes les positions définies.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_1_2_8000_c.html

Wera - 8000 C
05003600001 - 4013288121882

8000 C Cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/2", 1/2 pouce x 277.0 mm

Les cliquets Zyklop, 1/2"



Further versions in this product family:



mm

05003600001	1/2"	277.0
-------------	------	-------

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_cliquets_les_cliquets_zyklop_1_2_8000_c.html

Wera - 8000 C

05003600001 - 4013288121882

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de