

### Technical Specification


See Page 7 for complete technical specification and Page 24 for possible combinations.

### Technische Spezifikation

Siehe Seite 7 für die vollständige technische Spezifikation und Seite 24 für mögliche Kombinationen.


4 8 4 0 . 1 2 0 0	Plug	Stecker	5.5x2.1mm
-------------------	------	---------	-----------

4 8 4 0 . 1 2 1 0	Plug	Stecker	5.5x2.5mm
-------------------	------	---------	-----------




4 8 4 0 . 1 2 0 1	Plug lockable	Stecker verriegelbar	5.5x2.1mm
-------------------	---------------	----------------------	-----------


4 8 4 0 . 1 2 1 1	Plug lockable	Stecker verriegelbar	5.5x2.5mm
-------------------	---------------	----------------------	-----------



4 8 4 0 . 1 2 2 0	Plug	Stecker	5.5x3.3mm, centre pin 1.00mm, JSBP4
-------------------	------	---------	-------------------------------------




4 8 4 0 . 1 2 3 0	Plug	Stecker	6.5x4.3mm, centre pin 1.40mm, JSBP5
-------------------	------	---------	-------------------------------------




4 8 4 0 . 2 2 0 0	Socket	Sockel	centre pin 2.00mm
-------------------	--------	--------	-------------------

4 8 4 0 . 2 2 1 0	Socket	Sockel	centre pin 2.35mm
-------------------	--------	--------	-------------------




4 8 4 0 . 2 2 2 0	Socket	Sockel	centre hole 1.05mm, JSBJ4
-------------------	--------	--------	---------------------------

4 8 4 0 . 2 2 3 0	Socket	Sockel	centre hole 1.45mm, JSBJ5
-------------------	--------	--------	---------------------------




4 8 4 0 . 2 2 0 1	Socket	Sockel	centre pin 2.00mm
-------------------	--------	--------	-------------------

4 8 4 0 . 2 2 1 1	Socket	Sockel	centre pin 2.35mm
-------------------	--------	--------	-------------------




**4 8 4 0 . 2 2 0 2** Socket lockable    Sockel verriegelbar    centre pin 2.00mm


**4 8 4 0 . 2 2 1 2** Socket lockable    Sockel verriegelbar    centre pin 2.35mm




**4 8 4 0 . 2 2 2 1** Socket    Sockel    centre hole 1.05mm, JSBJ4




**4 8 4 0 . 2 2 3 1** Socket    Sockel    centre hole 1.45mm, JSBJ5




**4 8 4 0 . 5 2 0 0** Cable straight plug    Kabel gerader Stecker    5.5x2.1mm




**4 8 4 0 . 5 2 1 0** Cable straight plug    Kabel gerader Stecker    5.5x2.5mm



**4 8 4 0 . 5 2 2 0** Cable straight plug    Kabel gerader Stecker    5.5x3.3mm, JSBP4



**4 8 4 0 . 5 2 3 0** Cable straight plug    Kabel gerader Stecker    6.5x4.3mm, JSBP5









### Technical Specification

See Page 7 for complete technical specification and Page 24 for possible combinations.


### Technische Spezifikation

Siehe Seite 7 für die vollständige technische Spezifikation und Seite 24 für mögliche Kombinationen.



## 4 8 5 0 . 1 3 1 0 - 1 8 1 0

Plug 3 to 8 Pole Stecker 3 bis 8 Pole




Contact Configuration

	<b>3P</b>		<b>4P</b>		<b>5P</b>		<b>6P</b>		<b>7P</b>		<b>8P</b>
4 8 5 0 . 1 3 1 0		4 8 5 0 . 1 4 1 0		4 8 5 0 . 1 5 1 0		4 8 5 0 . 1 6 1 0		4 8 5 0 . 1 7 1 0		4 8 5 0 . 1 8 1 0	

## 4 8 5 0 . 3 3 0 0 - 3 8 0 0

Line Socket 3 to 8 Pole Inline Socket 3 bis 8 Pole




Contact Configuration

	<b>3P</b>		<b>4P</b>		<b>5P</b>		<b>6P</b>		<b>7P</b>		<b>8P</b>
4 8 5 0 . 3 3 0 0		4 8 5 0 . 3 4 0 0		4 8 5 0 . 3 5 0 0		4 8 5 0 . 3 6 0 0		4 8 5 0 . 3 7 0 0		4 8 5 0 . 3 8 0 0	

## 4 8 5 0 . 2 3 0 0 - 2 8 0 0

Socket Panel mount Sockel Gehäuse Montage

Contact Configuration & PCB Piercing



## 4 8 5 0 . 2 3 1 0 - 2 8 1 0

Socket PCB mount Sockel PIN Anschluss

Contact Configuration & PCB Piercing

