

8100 SA 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 28-teilig

Die Zyklus-Knarren, 1/4"



EAN: 4013288174000
Teilenr: 05004016001
Artikel-Nr: 8100 SA 6

Abmessung: 205x110x60 mm
Gewicht: 838 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr: 82041100



TORSION



HEX-PLUS



5°
FINE
TOOTH



FLEXIBLE
HEAD



RAPID SPIN
SLEEVE



SPEED



ULTRA
COMPACT



TAKE IT EASY
TOOL FINDER



WERA 260
COMPATIBLE



PRESS TO
UNLOCK

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Der Zyklus Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher.
- Sortiment in robuster Textilbox
- Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus-knarren_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus-Knarren, 1/4"

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus-knarren_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus-Knarren, 1/4"

Satz-Inhalt:



8000 A
05003500001 1 x 1/4"x152.0



8790 HMA
05003503001 1 x 5.0x23.0
05003504001 1 x 5.5x23.0
05003505001 1 x 6.0x23.0
05003506001 1 x 7.0x23.0
05003507001 1 x 8.0x23.0
05003509001 1 x 10.0x23.0
05003510001 1 x 11.0x23.0
05003511001 1 x 12.0x23.0
05003512001 1 x 13.0x23.0



8794 LA
05003526001 1 x 1/4"x150.0



8794 A
05003527001 1 x 1/4"x56.0



8784 A1
05003529001 1 x 1/4"x37.0



851/4 TZ PH
05059805001 1 x PH 1x50
05059810001 1 x PH 2x50
05059815001 1 x PH 3x50



855/4 TZ PZ
05060005001 1 x PZ 1x50
05060010001 1 x PZ 2x50



867/4 Z TORX®
05060132001 1 x TX 10x50
05060133001 1 x TX 15x50
05060134001 1 x TX 20x50
05060135001 1 x TX 25x50
05060136001 1 x TX 27x50
05060137001 1 x TX 30x50



840/4 Z Hex-Plus
05059605001 1 x 3.0x50
05059610001 1 x 4.0x50
05059615001 1 x 5.0x50
05059620001 1 x 6.0x50

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus-knarren_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus-Knarren, 1/4"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Weblink


http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus-knarren_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Die Zyklus-Knarren, 1/4"

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

„Take it easy“ Werkzeugfinder



„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbmarkierung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX®-Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität bei geringem Platzbedarf. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus-knarren_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de