

86 43 250

Ayarlı fort pense Pense ve anahtar bir alette birleşmiştir





- Bütün bir anahtar takımının yerine geçer
- Armatürlerin montajını zarar vermeden gerçekleştirir
- Ayarlanabilir pense
- İş parçalarının kavranması, tutulması, sıkıştırılması ve bükülmesi için oldukça kullanışlıdır
- Boşluksuz şekilde somunları kavradığı için somun köşelerine zarar vermez
- Ağız açıklığı iş parçası üzerinde düğme ile kolayca ayarlanabilir
- Paralel çeneler sayesinde, belirtilen kapasiteye kadar tüm civata ölçülerinin kademesiz olarak tutulması mümkündür
- Mafsal pimi güvenli bir şekilde yerine oturur: Ayar istem dışı bozulmaz
- Kavrama çenelerinin arasındaki sıkıştırma pimi sayesinde civata bağlantılarının cırcır lokma anahtar prensibine göre hızlı bir şekilde sıkılması ve gevşetilmesi mümkündür
- Elle uygulanan kuvveti 10 kat güçlendirmesi sayesinde yüksek sıkıştırma gücü
- Krom vanadyum elektro çeliği, dövme çelik, yağda sertleştirilmiş
- Civata kontrolama işlemlerinde ve yüzeylere yapılacak civatalamada boşluk kalması için 15° açı ile bükülmüş pense kolu
- Ayak bileği yaralanma tehlikesinin azaltılması


Düz çeneler gerek duyulduğunda, yüksek basınç kuvveti altında paralel yüzeyleri kavrar ve ayarlı penseye sınırsız kullanım olanakları sunar: örneğin kontra civata bağlantıları, kontakt yapıstırıcılarda yapışkan artırıma, fayans döşeme çalışmalarında fayans kenarı kırma, kablo bağlarını kesme, küçük mengene olarak kullanma gibi.

Ürün Nr.	86 43 250
EAN	4003773081296
Pense	Krom kaplama
Saplar	Üzeri plastik kaplamalı
B2 mm	8,0
B3 mm	14,0
B1 mm	8,0
Ayar pozisyonu	17
Somun ve anahtar ölçüsü kapasitesi inç	1 3/4
Somun ve anahtar ölçüsü kapasitesi mm	46
Uzunluk mm	250
Net ağırlık g	540

Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır



Anahtarlı boru pensesi:
Boşluksuz yüzey sıkma,
kenarlara zarar
verilmez



Sıradan anahtar:
Kenarlara basılması
sayesinde zarara yol
açılır



Düğmeye basılarak hızlı
ayarlamaya




Kromlu armatürler
üzerinde yüzeye zarar
vermeksizin çalışmak
için




Bütün bir anahtar
takımının yerine geçer



Bükme işleri için
idealdir



Daha fazla kavrama
serbestliği sunan eğimli
saplar



Yedek parçalar

Ürün Nr.	EAN	
87 09 01	4003773074724	86/87 250/300 (87 2 hariç) için ayarlama düzeni yedek parça seti