

95 32 320

Kablo kesici (cırcır lokma anahtar prensibi, üç vitesli)



- Sağlam. Kullanışlı. Dayanıklı.
- Yenilikçi dişli tahrik sistemi.
- Çapı 60 mm'ye kadar olan kablolar için.
- Düşük ağırlık (825 gram) ve kompakt yapı şekli (320 mm uzunluk) sayesinde kolay kullanım – Dar alanlarda da kullanılabilir
- Tek ve iki elle kullanımda çapı 60 mm'ye kadar olan bakır ve alüminyum kabloları keser
- Hassas taşlanmış sertleştirilmiş kesiciler malzemeyi ezmeden düz ve temiz şekilde keser
- Bakır ve alüminyum kabloları kesmek için, tek ve çok telli (çelik tel ve çelik halatlar için uygun değildir)
- Tek ve iki elle kullanımda kolay kesim yapabilmek için yüksek aktarım oranına sahip üç kademeli yenilikçi dişli tahrik sistemi
- Sabit kol kılıfında, kesim işlemi esnasında aletin yere konmasını sağlayan oturma yüzeyi
- Özel takım çeliği, özel kalite, dövme çelik, ısıl işlem yağ içinde gerçekleştirilmiştir

Yenilikçi üç hız kademeli tahrik sistemi üç değişik işletim türünü mümkün kılar

Sapların tam gücü ile hızlı çalışma ve izolasyon malzemesini keserken tek el ile kullanma

İletkeni kesme işleminde orak tipi bıçağı orta kaldırma aralığını kullanarak iki el ile ileri itme (sapların 1/3 ve 2/3 açıklığı arasında)

İletkeni kesme işleminde orak tipi bıçağı sapın 1/3 aralığını kullanarak tek veya iki el ile ileri itme

Tek ve iki elle kullanımda 60 mm'ye kadar çapı olan bakır ve alüminyum kabloları kesen ilk cırcırlı kablo makası!

Ürün Nr.	95 32 320
EAN	4003773075172
Takım	Siyah fosfat kaplama
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Kafa	Parlatılmış
Bakır kablo kesim değeri, çok telli (çap) Ø mm	60
Bakır kablo kesim değeri, çok telli mm ²	600
MCM	1200
Uzunluk mm	320
Uzunluk mm	320
Net ağırlık g	825



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır



Yedek parçalar

Ürün Nr.	EAN	
95 39 320 01	4003773075714	95 32 320 ve 95 36 320 nolu kablo kesme aletleri için döner bıçak onarım seti
95 39 320 01	4003773075714	95 32 320 ve 95 36 320 nolu kablo kesme aletleri için döner bıçak onarım seti
95 39 320 01	4003773075714	95 32 320 ve 95 36 320 nolu kablo kesme aletleri için döner bıçak onarım seti
95 39 320 01	4003773075714	95 32 320 ve 95 36 320 nolu kablo kesme aletleri için döner bıçak onarım seti
95 39 320 02	4003773075721	95 32 320 ve 95 36 320 nolu kablo kesme aletleri için sabit bıçak onarım seti
95 39 320 02	4003773075721	95 32 320 ve 95 36 320 nolu kablo kesme aletleri için sabit bıçak onarım seti
95 39 320 02	4003773075721	95 32 320 ve 95 36 320 nolu kablo kesme aletleri için sabit bıçak onarım seti
95 39 320 02	4003773075721	95 32 320 ve 95 36 320 nolu kablo kesme aletleri için sabit bıçak onarım seti