

SAI-M23-GS-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-GS-L-7/12
Référence	1995800000
Version	Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide
GTIN (EAN)	4032248925667
Cdt.	1 pièce(s)

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	99 g
-----------	------

Températures

Température de fonctionnement , max.	125 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
--------------------------------------	--------	--------------------------------------	--------

Normes

Certificat N° (UR)	E344862
--------------------	---------

Caractéristiques générales

Cycles d'enfichage	> 1000	Degré de protection	IP67, IP69K
Diamètre de câble, max.	12 mm	Diamètre de câble, min.	7 mm
Diamètre extérieur du conducteur	7 - 12mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm	Matériau de base du boîtier	Alliage cuivre et zinc, Zinc injecté sous pression
Plage de températures du coffret	- 40...+ 125 °C	filetage du raccordement	M23

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90
eClass 9.1	27-44-02-02		

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.
-----------------------------	--

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Cable connector

