

Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm, 15 pièces

Kraftform Kompakt VDE (isolés)



EAN:	4013288168375	Size:	225x150x80 mm
Part number:	05059291001	Weight:	760 g
Article number:	KK VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm
- Manche dynamométrique VDE Kraftform, couple réglable, pour lames interchangeables Wera VDE seulement
- Lames interchangeables VDE de 154 mm de long
- Sous robuste pochette pliante
- 15 pièces

Jeu de 15 lames interchangeables VDE (isolées), dynamométrique. Comprendant 14 lames (dont 12 à diamètre réduit) à isolation protectrice intégrée. Manche VDE dynamométrique à couple réglable sur une plage comprise entre 1,2 et 3,0 Nm. Avec manche ergonomique Kraftform Plus, dont les zones dures assurent une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_isoles_kk_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1.html

Wera - KK VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE (isolés)

Contrôle individuel




Manche dynamométrique réglable Kraftform VDE



Les jeux Kraftform Kompakt VDE font l'objet d'un contrôle individuel à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900. Ce découplage de la charge d'essai vous garantit de pouvoir travailler en toute sécurité sous la tension maximale admissible de 1 000 volts.

Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Manche dynamométrique réglable Kraftform VDE




Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs. Précision de mesure +/- 6 % conformément à la norme EN ISO 6789.

Manche dynamométrique réglable Kraftform VDE




Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

Déclat parfaitement audible/tangible




Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Verrouiller la lame



La lame interchangeable, munie du profil de sortie requis ou d'une clé pour armoire électrique en fonction de ce qu'exige la tâche, se glisse dans le logement du manche.

Retirer la lame



En abaissant l'interrupteur de commande et en le maintenant dans cette position, on libère la fermeture et l'on peut retirer la lame interchangeable ou la clé pour armoire électrique.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_vde_isoles_kraftform_kompakt_vde_isoles_kk_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1.html

Wera - KK VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de