



EAN: 4013288031891

Part number: 05118006001

Article number: 2035 Micro

Size: 157x13x13 mm

Weight: 12 g

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82054000



ANTI
ROLL-OFF



BLACK
POINT



FREE SPIN
CAP



FAST SPINNING
ZONE



POWER
ZONE



PRECISION
ZONE

- Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
- L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion
- Par exemple pour électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, joailliers ou techniciens informatiques

Tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un « tortillement » très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Web link

http://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05118006001 - 4013288031891

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Manche Kraftform Micro



En électronique et mécanique de précision, le vissage s'avère souvent pénible et chronophage. Nous ne voulons pas nous en contenter. Nous sommes conscients de ce qui compte pour l'utilisateur : la vitesse de travail, le couple, la précision et avons volontairement planché sur le sujet.




Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

Le tournevis virtuose de l'électronicien



Le Kraftform Micro, avec ses trois zones disposées bien spécifiquement, répond parfaitement à ces exigences. La tête rotative, sur laquelle la main peut prendre appui, complète idéalement ces atouts.

La zone de précision



La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de « ressentir » le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone de puissance




Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone à rotation rapide



La zone à rotation rapide sous la crête pivotante permet un « tortillement » à toute vitesse.

La pointe Wera Black Point



La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.

Utilisation



Indispensable aux électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, horlogers-bijoutiers, installateurs de matériel informatique, modélistes, etc.

Web link

http://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05118006001 - 4013288031891

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Série Kraftform Micro

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05117990001	0.16	0.8	40	97	2.0	1/32	1 9/16
05117991001	0.18	1.0	40	97	2.0	0.04	1 9/16
05117992001	0.20	1.2	40	97	2.0	0.05	1 9/16
05118002001	0.23	1.5	40	97	2.0	1/16	1 9/16
05118003001	0.23	1.5	60	97	2.0	1/16	2 3/8
05118000001	0.25	1.2	40	97	2.0	0.05	1 9/16
05117993001	0.30	1.8	40	97	2.0	0.07	1 9/16
05118004001	0.30	1.8	60	97	2.0	0.07	2 3/8
05117997001	0.35	2.5	40	97	2.5	0.07	1 9/16
05118017001	0.30	2.0	50	97	2.0	0.07	2
05118005001	0.40	2.0	40	97	2.5	5/64	1 9/16
05118006001	0.40	2.0	60	97	2.5	5/64	2 3/8
05118007001	0.40	2.0	100	97	2.5	5/64	4
05117994001	0.40	2.5	50	97	2.5	3/32	2
05118008001	0.40	2.5	80	97	2.5	3/32	3 1/8
05117995001	0.50	3.0	50	97	3.0	1/8	2
05118010001	0.50	3.0	80	97	3.0	1/8	3 1/8
05118012001	0.60	3.5	80	97	4.0	9/64	3 1/8
05118014001	0.80	4.0	80	97	4.0	5/32	3 1/8

Web link

http://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05118006001 - 4013288031891

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de