



EAN: 4013288004239
Part number: 05028008001
Article number: 367 TORX®

Size: 178x33x33 mm
Weight: 52 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82054000



- Tournevis pour vis à empreinte TORX®
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Web link

http://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_367_torx.html

Wera - 367 TORX®
 05028008001 - 4013288004239

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Tournevis Kraftform Plus – l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugué à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform – c'est la main qui doit dicter la forme du manche – s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Repositionnement rapide



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester « collée ». Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

Vaste surface de contact



La vaste surface de contact – offrant une friction particulièrement importante en direction des zones tendres – permet une transmission de couple élevée, sans zones de pression dues à la présence d'arêtes.

Dispositif anti-roulement




La forme hexagonale anti-roulement empêche les chutes et la disparition de l'outil sur le poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Marquage du manche



Le pictogramme de la vis et sa taille imprimés sur le manche facilitent la recherche du tournevis dans la caisse à outils ou sur le poste de travail.

La pointe Wera Black Point



La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.






Web link

http://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_367_torx.html

Wera - 367 TORX®
05028008001 - 4013288004239

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05028000001	TX 5	60	70	3.5	2 3/8
05028001001	TX 6	60	70	3.5	2 3/8
05028002001	TX 7	60	70	3.5	2 3/8
05028003001	TX 8	60	81	3.5	2 3/8
05028004001	TX 9	60	81	4.0	2 3/8
05028005001	TX 10	80	81	4.0	3 1/8
05028008001	TX 15	80	98	4.0	3 1/8
05028010001	TX 20	100	98	4.5	4
05028012001	TX 25	100	105	5.0	4
05028013001	TX 27	115	105	5.5	4 9/16
05028015001	TX 30	115	105	6.0	4 9/16
05028020001	TX 40	130	112	7.0	5 1/8
05028025001	TX 45	130	112	8.0	5 1/8

Web link

http://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_367_torx.html

Wera - 367 TORX®

05028008001 - 4013288004239

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de