

XL eMobility szerszámkoffer-készlet 77 részes (44198)



Cikkszám: 930073201

Rendelési szám: 44198

EAN: 4010995441982

Fokozza biztonságát: Nemzetközi díjakkal kitüntetett VDE szigetelt szerszámok, egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Növeli hatékonyságát: Kiterjedt szerszámválaszték, a megfelelő eszköz mindig kéznél van, amikor csak szükséges.

Növeli hatékonyságát: A szerszámbetétek formakialakítása és funkciója gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a szerszámhoz.

Dimensions: 51,0 x 42,0 x 22,0 cm

Application: Az elektromos járműveken végzett munkához összeállított, szigetelt szerszámok hatalmas választéka.

Az elektromos meghajtású járműveken történő munkavégzéshez a munkavállalók speciális képzése, valamint biztonságos, tanúsított berendezés szükséges. Az XL szerszámkoffer-készlettel a felhasználó mindig kéznél tudhatja a megfelelő szerszámot a hibrid és elektromos járművek összeszereléséhez és javításához. A kompakt házban elhelyezkedő szerszámkoffer mindig biztosítja a megfelelő szigetelt szerszámot minden alkalmazáshoz, a kiváló minőségű kéziszerszámoknak köszönhetően. A szerszámok nagy része, a VDE-tanúsítással ellátott szigetelésüknek köszönhetően, biztonságot nyújt a feszültségvezető részekén végzett munkák során. A kofferben lévő szerszámbetéteket úgy tervezték, hogy a hatékony munkavégzés érdekében minden szerszámhoz gyorsan és egyszerűen hozzá lehessen férni. A koffer tartalma az integrált fülekre felhelyezett lakatokkal biztosítható a lopás ellen (ezek nem részei a szállítási terjedelemben). A hevederek és extra hely a ház alsó részében további tárolóhelyet biztosítanak. Ezenkívül az ergonomikus kétkomponensű fogantyú kényelmes hordozhatóságot garantál. A tartós, polipropilénből készült tok gázrugókkal van felszerelve, amelyek különböző helyzetekben tartják a fedelet, megakadályozzák a fedél lecsukódását, és ezzel megakadályozzák, hogy a felhasználó megsérüljön. A feszültségvizsgálóktól a nyomatécukulcsokig, a védőkesztyűktől a figyelmeztető jelekig: a teljesen felszerelt szerszámkofferrel mindig kéznél van a megfelelő Wiha szerszám.

Az elektromos járműveken munkákat csak képzett és felhatalmazott szakemberek végezhetnek.

Tartalom:

- 1x Professional electric vízpumpa fogó Nyomógombos beállítással 250 mm (37450)
- 1x Professional electric kábelvágó be- és kikapcsolható nyitórugóval 210 mm (43662)
- 1x Professional electric oldalvágó DynamicJoint® csuklószerkezettel 180 mm (43340)
- 1x Professional electric laposfogó 160 mm (26732)
- 1x Professional electric telefonfogó Vágóéllal, 40°-ban hajlított fogófejjel 200 mm (26729)
- 1x Professional electric egytetemes fogó Extra hosszú vágóéllal 200 mm (26711)
- 1x Köpenycsupaszító kés Egyenes vágóél kerek kábelekhez bliszter csomagolásban (38798)
- 1x Toldószár, szigetelt 3/8"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt 125 mm (43057)
- 1x Toldószár, szigetelt 3/8"-os négylapú adapter dugókulcs-betétekhez szigetelt 250 mm (43058)
- 1x slimVario® electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz 6 mm (43139)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 4 mm (43088)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 5 mm (43089)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 5.5 mm (43090)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 7 mm (43092)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 8 mm (43093)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 9 mm (43094)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 10 mm (43095)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 11 mm (43096)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 12 mm (43097)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 13 mm (43098)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 14 mm (43099)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" küls? hatlapú 16 mm (43071)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" küls? hatlapú 17 mm (43072)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" küls? hatlapú 18 mm (43073)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" küls? hatlapú 19 mm (43074)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" küls? hatlapú 21 mm (43075)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" küls? hatlapú 22 mm (43076)
- 1x Zseblámpa LED-del, lézerrel és UV-fénnyel Bliszteres csomagolásban, ideértve a 3x AAA elemeket 100 - 310 lm (41286)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 3.5 x 100 mm (35446)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 4 x 100 mm (35390)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 5.5 x 125 mm (35391)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó lapos 6.5 x 150 mm (35392)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH1 x 80 mm (35393)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó TORX® T20 x 100 mm (36538)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó TORX® T25 x 125 mm (36539)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó TORX® T27 x 125 mm (36540)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó TORX® T30 x 125 mm (36541)
- 1x SoftFinish electric slimFix csavarhúzó TORX® T40 x 150 mm (36542)
- 1x SoftFinish nyeles dugókulcs Hatlapú dugókulcs 7 x 125 mm (00858)
- 1x SoftFinish nyeles dugókulcs Hatlapú dugókulcs 8 x 125 mm (00859)
- 1x SoftFinish nyeles dugókulcs Hatlapú dugókulcs 10 x 125 mm (00861)
- 1x SoftFinish nyeles dugókulcs Hatlapú dugókulcs 13 x 125 mm (00864)
- 1x TorqueVario-S electric nyomaték-csavarozó készlet vegyes 14 részes, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás összehajtható táskával (40674)
- 1x electric nyomatékkulcs 3/8" dugókulcsokhoz, változtathatóan állítható nyomatékhatárolás 290 mm (44163)
- 1x Elektromos adapter 1/4"-os csavarkulcshoz 100 mm (44355)
- 1x TorqueVario-S electric adapter 1/4"-os dugókulcsokhoz 178 mm (43128)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" küls? hatlapú 6 mm (43091)
- 1x Dugókulcs betét elektromos mély 3/8" Dupla hatlapú 8 (44146)
- 1x Dugókulcs elektromos mély 3/8" Dupla hatlapú 10 (44147)
- 1x Dugókulcs elektromos mély 3/8" Dupla hatszög 12 (44148)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" bels? hatlapú 4 mm (43110)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" bels? hatlapú 6 mm (43112)
- 1x Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" bels? hatlapú 8 mm (43113)
- 1x Szerszámok XL üres

Application: Az elektromos járműveken végzett munkához összeállított, szigetelt szerszámok hatalmas választéka.

Vámtarifaszám 82060000

VDE cikk Ingen
