

00 21 19 LB S

KNIPEX L-BOXX® Sanitari 52 pezzi



- Contenuto: 52 utensili di marca, in parte collaudati a norme VDE secondo DIN EN 60900
- Possibilità di agganciare più box tra loro in modo affidabile
- Ripartizione interna flessibile
- Con pannello portautensili suddiviso in due parti, in tessuto poliestere altamente resistente
- I pannelli portautensili sono uniti tra loro dal velcro
- Per ridurre l'ingombro, la maniglia può essere incassata in un'apposita cavità predisposta nel coperchio
- Manici di forma ergonomica e rivestimenti laterali supplementari per una presa flessibile e confortevole
- Dimensioni esterne (l x h x p): 442 x 151 x 357 mm; dimensioni interne (l x h x p): 375 x 107 x 311 mm
- Robusto cofanetto in materiale ABS antiurto

Art. No.	00 21 19 LB S
EAN	4003773081630
Peso netto g	9400

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

L-BOXX® è un marchio registrato di Sortimo International GmbH

Fornitura 00 21 19 LB S (25)

Art. No.			Quantità	Misura nominale	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, per tutti i sistemi di chiusura più comuni	1		
26 16 200	Knipex	Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese, (pinza a becchi di cicogna)	1	200 mm	
74 06 180	Knipex	Tronchese laterale per meccanica tipo "forte"	1		
86 03 250	Knipex	Pinza chiave, combinazione di pinza e chiave in un unico utensile	1		
87 01 250	Knipex	KNIPEX Cobra®, Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi	1	250 mm	
87 01 400	Knipex	KNIPEX Cobra® XL, Pinza regolabile per tubi e dadi	1		
98 20 35	Knipex	Giraviti per elettricisti per viti con intaglio	1	3,5 x 100 mm	
98 20 55	Knipex	Giraviti per elettricisti per viti con intaglio	1	5,5 mm x 125 mm	
98 26 15	Knipex	Giravite per elettricisti per viti Torx®	1	TX15	
98 26 20	Knipex	Giravite per elettricisti per viti Torx®	1	TX20	
98 26 25	Knipex	Giravite per elettricisti per viti Torx®	1	TX25	
98 24 01	Knipex	Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce, Phillips®	1	PH 1	
98 24 02	Knipex	Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce, Phillips®	1	PH 2	
361 252 1	Rennsteig	Scalpello per elettricisti	1	250 x 10 mm	
005655	Wera	Cercafase, unipolare, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
004018	Wera	Set di chiavi a cricchetto Zyklop Metal 8100 SA 8, 28 pezzi	1	1/4"	
003760	Wera	Chiave doppia jolly	1	10 x 13 mm	
022086	Wera	Set chiavi esagonali	1	1,5 - 10 mm	
90958	Heyco	Chiave Express	1	17 x 19 mm; M 10	
16640003	Heyco	Lame cutter di sicurezza	1	18 mm	
101-0300	Picard	Martelli per fabbri	1	300 g	
340 250 1	Rennsteig	Scalpello per muratori	1	250 mm	

02281	Stabila	Livella a bolla d'aria tipo 70	1	30 cm	
71510-000	Picard	Metro pieghevole	1	2 m	
6135-0	Zenten	Tagliatubi	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	