

Produktinformation

00 21 19 LB S

KNIPEX L-BOXX® Sanitär

52-teilig



Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeugsortiment für den SHK-Profi

- Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Bestückt mit 13 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 25 kg
- Spritzwassergeschützt
- Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- Flexible Innenaufteilung
- Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden
- Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen
- Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel; dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®
- Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm
- Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 19 LB S
EAN	4003773081630
Gewicht	9.170 g
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	442 mm (375 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	151 mm (107 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	442 mm (311 mm)

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
26 16 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) ⚠ 1000V   
74 06 180	1 x Kraft-Seitenschneider ⚠ 1000V 
86 03 250	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

Lieferumfang	
	
87 01 250	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
87 01 400	1 x KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange 
98 20 35	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,5 mm) ⚠ 1000V ⚡
98 20 55	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm) ⚠ 1000V ⚡
98 24 01	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1) ⚠ 1000V ⚡
98 24 02	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2) ⚠ 1000V ⚡
98 26 15	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX15) ⚠ 1000V ⚡
98 26 20	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX20) ⚠ 1000V ⚡
98 26 25	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX25) ⚠ 1000V ⚡
16640003	1 x Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm)
90958	1 x Heyco Express Schlüssel (M 10)
0030312-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
71510-000	1 x Picard Meterstab (Zollstock) (2 m)
340 250 1	1 x Rennsteig Maurermeißel (250 mm)
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
2281	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
003760	1 x Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
005655	1 x Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
6135-0	1 x Zenten Rohrabschneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2")
Zubehör	
00 21 19 LB	KNIPEX L-BOXX® unbestückt,
00 21 19 LB WK	Werkzeugtafel für KNIPEX L-BOXX®,
00 21 19 LB LE	KNIPEX L-BOXX® leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

L-BOXX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sortimo International GmbH