

**Part Number:** [0475530001](#)  
**Status:** Active  
**Overview:** [SIM and Combo Card Connectors](#)  
**Description:** 1.27mm Pitch SIM Card Holder with 2 Detect Pins, 6 Circuits, Push-Push Style, Housing Height 1.80mm, without Pegs, Lead-Free

**Documents:**

[3Dモデル](#) [梱包仕様書 PK-47553-001 \(PDF\)](#)  
[図面 \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)  
[製品仕様書 PS-47553-201-001 \(PDF\)](#)


一般	Without Pegs
コメント	<a href="#">SIM and Combo Card Connectors</a>
概要	
製品名	mini-SIM
スタイル	プッシュ・プッシュ
UPC	822350925761
機械的性能/材質	
カード検知スイッチ	オープン
Card Entry Location	前面
極数 (実装)	6
極数 (最大)	6
耐久挿抜回数	2500
イジェクトボタン位置	N/A
Material - Contact	銅合金
材質 - 嵌合部メッキ	Gold over Nickel
材質 - ターミナルメッキ	金
材質 - 樹脂部	耐熱樹脂
Material - Shell	ステンレス鋼
Net Weight	1.613/g
位置決め	無
基板保持	有
梱包形態	エンボステーピング
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	2.54mm
ピッチ - 実装部	1.27mm
使用温度範囲	-40° to +85° C
実装スタイル	SMT (表面実装)

電気的性能	
最大定格電流	0.5A
シールド	有
最大定格電圧	50V DC

Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	010
Lead-free Process Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	002
Process Temperature max. C	250

**参考情報**

図面・仕様書情報	
梱包仕様書	PK-47553-001
製品仕様書	PS-47553-201-001
製品図面	SD-47553-001



Series image - Reference only

**EU ELV**

Not Relevant

**EU RoHS**

Compliant

**REACH SVHC**

Not Contained Per -  
ED/61/2018 (27 June  
2018)

**Halogen-Free**

**Status**

Not Low-Halogen

Need more information on product  
environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for  
any non-product compliance questions.

**China ROHS**

ELV

Prop65

RoHS Phthalates

**Green Image**

Not Relevant

Compliant

Not Contained

Search Parts in this Series  
[47553 Series](#)

Mates With  
Standard SIM Card

This document was generated on 09/12/2018  
PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION